

# Flow Collector

Opsamlingspose - passer til alle stomiposer med High Flow udløb

## Indikation

Opsamlingspose til stort output

## Egenskaber

- Kan tilkobles alle High Flow udløb i serierne Flexima® 3S, Softima® Key og Softima®
- Den brede slange tillader mange føderester at passere
- Slangens riller gør den kink-fri og sikrer konstant fri passage til opsamlingsposen
- Mængdeangivelser på posen gør det nemt at aflæse den præcise mængde output
- Brugervenlig
- Hygiejnisk
- Kompakt

## Produktbeskrivelse

Produktet er latex-fri

### Posen:

- Kan rumme 2 l.
- Måleenheder til aflæsning af mængden af output
- Huller til ophængning
- Transparent folie på forsiden
- Robust, hvid bagsidefolie

### Slangen:

- Længde: 1,5 m
- Ø: 15 mm
- Mulighed for at afkorte for hver 30 cm
- Hvid plast sikrer diskretion
- Kink-fri

### Udløbet:

- Ø: 20 mm
- To åbningsmuligheder
- Kan håndteres med en hånd
- Sidder i bunden af opsamlingsposen

## NY Flow Collector

Til opsamling af stort output

- ✓ Brugervenlig
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Kompakt




Kan tilsluttes *alle* High Flow poser med disse udløb



### Forbedret udløb:

- nemt at håndtere
- to åbningsmuligheder
- mindre risiko for sprøjt



Ekstra hætter til slangen kan rekvireres **gratis** hos B. Braun Medical A/S.

Varenr.	Slangelængde	Produkt navn: Flow Collector	Stk./æske
039900N	1,5 m	Flow Collector, 2 l	15 stk.
039901A	1,5 m	Flow Collector, 2 l	5 stk.

# Flow Collector

Opsamlingspose – passer til alle stomiposer med High Flow udløb

## Flexima® 3S:

- 2-dels system med filter og fleksibel mekanisk kobling
- Blomsterformet hydrokolloidklæber
- Findes i flad basisplade og 6 mm dyb konveksplade
- Rummer 790 ml
- Udløb 15 mm

## Softima® Key

- 2-dels system med filter og klæberkobling
- Blomsterformet hydrokolloidklæber
- Findes i flad basisplade og 4 mm dyb konveksplade
- Rummer 730 ml
- Udløb 15 mm

## Softima®

- 1-dels system med effektivt og lækagefrit filter
- Blomsterformet hydrokolloidklæber
- Rummer 770 ml
- Udløb 15 mm



## Poser med High Flow udløb

- ✓ High Flow udløb er til brug ved stort out-put
- ✓ Findes i Flexima® 3S, Softima® og Softima® Key

Varenr. beige pose	Varenr. transp. pose	Produktnavn: Flexima® 3S	Stk. /æske
933055N	933155N	Flexima 3S tømbar, 55 mm, Maxi	30 stk.
933065N	933165N	Flexima 3S tømbar, 65 mm, Maxi	30 stk.
933080N	933180N	Flexima 3S tømbar, 80 mm, Maxi	30 stk.
Varenr. beige pose	Varenr. transp. pose	Produktnavn: Softima®	Stk. /æske
43970N	43971N	Softima tømbar, 15-70mm, 15 mm udløb >C	30 stk.
Varenr. beige pose	Varenr. transp. pose	Produktnavn: Softima® Key	Stk. /æske
63550N	-	Softima Key Maxi tømbar, 50 mm, maxi	30 stk.
63560N	-	Softima Key Maxi tømbar, 60 mm, maxi	30 stk.
-	63680N	Softima Key Maxi tømbar, 80 mm maxi	30 stk.