

# Oxygenterapi

## Låg koncentration



### Nasala syrgaskanyler

Nasala syrgaskanyler används vid tillförsel av lägre syrgasflöden (upp till 6 liter/minut).

Uppnådd syrgaskoncentration är proportionell till:

- Syrgasens flödes hastighet
- Patientens tidalvolym
- Inspiratorisk flödes hastighet
- Nasofaryngeal volym

### Sof-Touch-kanyler

Ökad patientkomfort och patientsäkerhet

Unomedical Sof-Touch nasala syrgaskanyler erbjuder en lång rad lösningar för alla behov.

- Storlekar: Adult/Vuxen, Infant/Spädbarn, Paediatrisk och Prematur
- Perfekt passform genom anpassning till anatomiska behov
- Lättviktsdesign
- Enastående flexibelt och mjukt nässtycke
- DEHP-fri näsgrimpa
- Krossäker No-Crush syrgasslang
- Tillval med Fits-All-koppling i en storlek för direkt anslutning till flödesmätaren

### Syrgaskatetrar

- Nasala syrgaskatetrar Mono
- Blåfärgat material bidrar till att förhindra potentiell sammanblandning med näsmatningsslangar
- Mjukt rundad distal spets
- Atraumatiska laterala ögon
- Med kompress (fast eller reglerbar) för placering i näsborrarna
- Utan kompress för placering i nasofarynx

**FiO<sub>2</sub>: 24 - 44%**

Flödeshastighetsguide Nasala syrgaskanyler/syrgaskatetrar	
Flöde (l/m)	FiO <sub>2</sub>
1	24%
2	28%
3	32%
4	36%
5	40%
6	44%



Sof-Touch  
Adult/Vuxen



Sof-Touch  
Paediatric/Pediatrisk




Sof-Touch  
Infant/Spädbarn



Sof-Touch  
Premature/Prematur


### Sof-Touch Low Flow lågflöde



- För oxygenterapi lågflöde (upp till 3 liter/minut)
- Extra litet nässtycke
- Diskret och maximal lättviktsdesign
- Ökar patientens välbefinnande drastiskt och medför samtidigt större frihet och en aktiv livsstil

### Naso-Fix

Fixeringstejp för nässlångar & näskatetrar



- Säker fixering av nässlångar  
Förhindrar lägesförskjutning/sparar tid vid återinföring
- Optimal patientkomfort  
Hudvänlig fixering i optimal vinkel
- Diskret utseende  
Hudfärgad/finns i 3 olika storlekar
- Enkel applicering och borttagning  
Effektiv fixering med minimal tidsåtgång

Begär utförlig information om vårt kompletta fixeringsanordningsprogram



Han-koppling

Standardkoppling

Fits-All  
koppling

## Kopplingar



## Syrgasslangar



Standardlumen  
med jämn håldiameter



Krossäker  
No-Crush lumen

# Oxygen- & Aerosolterapi

## Det kompletta sortimentet

	REF	Artikel	Storlek	Beskrivning	Slang		Koppling	Förpacknings- enhet
					m	Typ		
Oxygenterapi - Låg koncentration								
Nasala syrgaskanyler								
	318MM	Sof-Touch-kanyl, rundad	Adult/Vuxen	Nasal syrgaskanyl m. mjuka rundade spetsar	2.1	No-Crush	Standard	10/50
	3318MM	Sof-Touch-kanyl, rundad	Adult/Vuxen	Nasal syrgaskanyl m. mjuka rundade spetsar	2.1	No-Crush	Fits-All	10/50
	319MM	Sof-Touch-kanyl, rundad	Adult/Vuxen	Nasal syrgaskanyl m. mjuka rundade spetsar	4.2	No-Crush	Standard	10/50
	3319MM	Sof-Touch-kanyl, rundad	Adult/Vuxen	Nasal syrgaskanyl m. mjuka rundade spetsar	4.2	No-Crush	Fits-All	10/50
	332MM	Sof-Touch-kanyl, rundad	Pediatrik	Nasal syrgaskanyl m. mjuka rundade spetsar	2.1	No-Crush	Standard	10/50
	3332MM	Sof-Touch-kanyl, rundad	Pediatrik	Nasal syrgaskanyl m. mjuka rundade spetsar	2.1	No-Crush	Fits-All	10/50
	3337MM	Sof-Touch-kanyl, rak	Infant/Spädbarn	Nasal syrgaskanyl m. mjuka raka spetsar	2.1	No-Crush	Fits-All	10/50
	3338MM	Sof-Touch-kanyl, rak	Prematur	Nasal syrgaskanyl m. mjuka raka spetsar	2.1	No-Crush	Fits-All	10/50
	304LFMM	Sof-Touch Low Flow lågflödeskanyl	Adult/Vuxen	Nasal syrgaskanyl med rundade spetsar för lågflödesterapi	2.1	Standard	Fits-All	25
	312MM	Standardkanyl, rak	Adult/Vuxen	Nasal syrgaskanyl m. raka standardspetsar	2.1	No-Crush	Standard	10/50
Syrgaskatetrar								
	1903418	Syrgaskateter, enkel	CH 08	40cm, 8 laterala ögon, blå, steril	-	-	Han	100
	1903518	Syrgaskateter, enkel	CH 10	40cm, 8 laterala ögon, blå, steril	-	-	Han	100
	1903718	Syrgaskateter, enkel	CH 12	40cm, 8 laterala ögon, blå, steril	-	-	Han	100
	1903818	Syrgaskateter, enkel	CH 14	40cm, 8 laterala ögon, blå, steril	-	-	Han	100
	1903918	Syrgaskateter, kompress	CH 08	40cm, fast kompress, blå, steril	-	-	Han	100
	1904018	Syrgaskateter, kompress	CH 10	40cm, fast kompress, blå, steril	-	-	Han	100
	1904118	Syrgaskateter, kompress	CH 12	40cm, fast kompress, blå, steril	-	-	Han	100
	1904218	Syrgaskateter, kompress	CH 14	40cm, fast kompress, blå, steril	-	-	Han	100
	1902918	Syrgaskateter, kompress, reglerbar	CH 08	40cm, 8 laterala ögon, reglerbar kompress, blå, steril	-	-	Han	100
	1903018	Syrgaskateter, kompress, reglerbar	CH 10	40cm, 8 laterala ögon, reglerbar kompress, blå, steril	-	-	Han	100
	1903218	Syrgaskateter, kompress, reglerbar	CH 14	40cm, 8 laterala ögon, reglerbar kompress, blå, steril	-	-	Han	100
	Oxygenterapi - Medium koncentration							
Syrgasmasker medium koncentration								
	103MM	Medium koncentration Mask	Adult/Vuxen	Förlängd mask, reglerbar näsklämma, enkel	-	-	-	10/50
	9102MM	Medium koncentration Mask	Adult/Vuxen	Förlängd mask, reglerbar näsklämma	2.1	No-Crush	Standard	10/50
	223MM	Medium koncentration Mask	Pediatrik	Förlängd mask, reglerbar näsklämma, enkel	-	-	-	10/50
	9222MM	Medium koncentration Mask	Pediatrik	Förlängd mask, reglerbar näsklämma	2.1	No-Crush	Standard	10/50
	263MM	Medium koncentration Mask	Infant/Spädbarn	Medium koncentration mask, enkel	-	-	-	10/50
	93262MM	Medium koncentration Mask	Infant/Spädbarn	Medium koncentration mask	2.1	No-Crush	Fits-All	10/50
Nasala syrgaskanyler High Flow högflöde								
	314HFMM	Sof-Touch High Flow högflödeskanyl	Adult/Vuxen	Nasal syrgaskanyl med rundade spetsar för högflödesterapi	2.1	No-Crush	Standard	25
Oxygenterapi - Hög koncentration								
Syrgasmasker hög koncentration								
	109MM	Ikke-återandningsmask	Adult/Vuxen	Förlängd mask, reglerbar näsklämma, backventil/ 2 sidoventiler, reservoarpåse, enkel	-	-	-	10/50
	9108MM	Ikke-återandningsmask	Adult/Vuxen	Förlängd mask, reglerbar näsklämma, backventil/ 2 sidoventiler, reservoarpåse,	2.1	No-Crush	Standard	10/50
	9104MM	Återandningsmask	Adult/Vuxen	Förlängd mask, reglerbar näsklämma, reservoarpåse	2.1	No-Crush	Standard	10/50
	93230MM	Ikke-återandningsmask	Pediatrik	Mask hög konc., förlängd reglerbar näsklämma, backventil/ 2 sidoventiler, reservoarpåse	2.1	No-Crush	Fits-All	10/50
	93266MM	Ikke-återandningsmask	Infant/Spädbarn	Mask hög konc., backventil/ 2 sidoventiler, reservoarpåse	2.1	No-Crush	Fits-All	10/50