

Produkt Datablad

Otoskophode F.O. BETA 200 HEINE

REF: B-002.11.500



Tryckt: 26.4.2016

REF		
B-002.11.500	3,5V	
Material:		
Egenskaper:		<p>HEINE BETA 200® F.O. Otoskophode med 3,5V XHL glødelampe er et kvalitetsinstrument designet for daglig bruk på klinikker og sykehus. Det ripesikre glassvinduet har 3x forstørrelse og gir brukeren et uhindret synsfelt av trommehinnen helt uten forvrengninger og med korrekt fargegjengiving for sikrere diagnose.</p> <p>HEINE BETA 200® F.O. Otoskophode kan brukes sammen med HEINE AllSpec® engangstuberr.</p> <p>Instrumenthodet er laget av metall som gir det slitestyrke og gjør det lett å rengjøre. Innsiden av instrumenthodet er mattsvart for å eliminere forstyrrende reflekser.</p> <p>HEINE BETA 200® F.O. Otoskophode med 3,5V XHL glødelampe skal bare brukes med 3,5V håndtak, eksempelvis oppladbare BETA håndtak eller veggenhet.</p>
Steril produkt:		Nei
MBA (Minste salgsenhet)/stk:		1