

CAMP[®]

Gips og Tilbehør 2021

www.camp.dk



Support for Better Life!

Indholdsfortegnelse

● Materiale

X-LITE® Teknologi	4-6
X-LITE® PLUS	7
X-LITE® CLASSIC	8
X-LITE® PREMIUM	9
3D-LITE™	10

● Pre-cut

Cut-4-Custom LSO/TLSO	11-12
Navy™Xtra	13

● Tilbehør

X-LITE® Stockinette dispenserboks / X-LITE® Stockinette/ X-LITE® Polster Stockinette	14
X-LITE® Foam-bind X-LITE® Thermoplastisk kantbånd / X-LITE® Plus Kantbånd	15
3D-Safe / X-LITE® Thermoplastisk velcro	16
Fleecy Web / T-Stick / Polycushion Polstring	17
Microfix, selvklæbende / Blød AFO Bånd / Velcro Blød Elastisk	18
Velcro Hård Selvklæbende / Velcro Blød, Standard / Elastisk Velcro, Standard	19
X-LITE® Elastikbind / X-LITE® Plade	20
Bandagesax / Supersax / Buet Mayo Sax / Smith Sax / Gipsesaks Rustfri	21
Strava State of Art Skinnekar	22

X-LITE® & 3D-LITE™

X-LITE® er et luftigt letvægtsmateriale, der er konstrueret til at opfylde alle dine behov ved fremstilling af skinner, bandager og ortoser. Materialet er fremstillet af et 100% bomuldsnet, der imprægneres med en giftfri termoplast. Alle reaktive stoffer i termoplasten er færdighærdet, hvilket betyder den ikke afgiver nogen form for farlige dampe ved opvarmning, anlæggelse eller under hærdningen. X-LITE® er et giftfrit materiale og kan anvendes uden brug af handsker eller specialventilation i gipsrummet. Bandager fjernes med sav eller saks uden yderligere foranstaltninger. Det er sikkert for alt personale at arbejde med X-LITE®, inklusiv gravide, astmatikere og personer som lider af allergi.

Vores 3D-LITE™ materiale har samme fordele som X-LITE®, men basen for materialet er et tredimensionalt polyesterstof. 3D-LITE™ er et uovertruffent materiale til fremstilling af skinner og ortoser og findes desuden som et pre-cut til et individuelt tilpasset korset.

X-LITE® egenskaber og fordele

ÅNDBART

Den åbne struktur i materialet giver god ventilation og komfort for patienten. Huden kan ånde og der skabes et bedre miljø til bl.a sårheling.

LETVÆGT

X-LITE® produkterne er ultra-lette for optimal patient-komfort og compliance.

KAN GENANVENDES OG OMFORMES

Spar tid og penge! Genopvarm allerede brugte ruller og rester. Små ændringer kan udføres ved at punktopvarme den færdige bandage direkte på patienten.

VARIABEL STABILITET

Tilføj ekstra lag af X-LITE eller påsæt individuelle forstærkninger for at opnå yderligere stabilitet i bandagen.

SMIDIGT

X-LITE® former sig fint efter anatomien - ingen grund til at strække eller trække.

SELVKLÆBENDE

Klæber på sig selv i opvarmet tilstand. Velcro, polster og andet hæfter let og permanent på X-LITE®.

HURTIG HÆRDNING

Efter kun 30 minutter er X-LITE® fuldt hærdet og vægt-bæring på bandagen er tilladt.

RØNTGENGENNEMSKINNELIG

Alle materialer er naturligvis røntgengennemskinneligt i op til tre lag.

STÆRKT

X-LITE® er ekstremt stærkt. Anvend væsentligt færre lag af materiale sammenlignet med andre skinne- og bandagematerialer på markedet.




X-LITE® TEKNOLOGI

X-LITE® er det eneste gipseprodukt, som er fremstillet af en bomuldsbase imprægneret med en ikke-giftig, sikker polymer. Polymeren er polycaprolactone, og den tilhører en gruppe polyester-PCL'er, som er velkendte implanterbare biomaterialer.

Vi forstår og støtter vigtigheden af at beskytte vores skrøbelige miljø, og netop derfor er X-LITE® materiale biologisk nedbrydeligt. Som en sand beskytter af naturen kan du kompostere X-LITE®, når alt tilbehør som velcro, stropper og polstring fjernes.

Nylig test af bionedbrydelighed i henhold til ISO 14855 I-I-standarden viser, at X-LITE® er 25% biologisk nedbrudt efter 90 dage. *

*SGS-testrapport SL12050263267501TX, dato: 15




Efter 90 dage ses det tydeligt, at en stor del af materialet er forsvundet. Til venstre er et originalt stykke X-LITE® og til højre samme størrelse efter 90 dages kompostering.



Vores miljø - vores fremtid - dit valg!

X-LITE® Product Options


X-LITE® findes i tre forskellige variationer: Classic, Premium og Plus.
Valg af produkt afhænger af klinisk indikation samt personlig præference.



CLASSIC

er det originale X-LITE® materiale. De store åbninger i nettet giver god ventilation. Som det stærkeste materiale i vores sortiment kan det anvendes til alle skinner og bandager efter eget valg.

- Originalt materiale
- Store åbninger i strukturen
- Mest ventilerede
- Stærkeste - også ved vægtbæring
- Hvid, Royal Blå, Antracitgrå



PREMIUM

er fremstillet af samme bomuldsnet som CLASSIC, men en tyndere kvalitet med mindre åbninger. Dette gør PREMIUM mere smidig og elastisk og derfor velegnet til mindre anlæggelser på overekstremiteten og til børn.

- Tyndere og finere struktur
- Til mindre ortoser, overekstremiteten og børn
- Mere strækbar og høj formbarhed
- Bløde kanter
- Beige og Hvid



PLUS

er det nyeste produkt i X-LITE® sortimentet. Det kommer i fem farver og har en blød polyester overflade.


- Blød tekstil overflade
- Bløde kanter og glat overflade
- Næsten samme styrke som Classic
- Fem forskellige farver; hvid, sort, blå og hot pink
- Findes også som kantbånd i dispenserboks

Generelle instruktioner

- X-LITE® opvarmes i Skinnekar i ca. 68-70°C. Alternativt i en skål med varmt vand.
- 3D-LITE opvarmes i ovn ved 80°C eller i Infrarød Ovn ved 60°C i ca. 1,5 minut. Mindre stykker af 3D-LITE kan opvarmes med varmepistol.
- X-LITE®ark skal varmes i vandet i ca. 1 minut og ruller i ca. 3 minutter. Sørg for, at vandet trænger helt ind i rullerne og at materialet er helt opvarmet inden du begynder at arbejde.
- Brug en tang til at tage materialet op af skinnekarret og undgå direkte kontakt med vandet. Lad det overflødige vand dryppe af inden anlæggelse. Materialet i sig selv bliver ikke varmt.
- Beskyt og tildæk sår og ar med passende forbindinger. Ved cirkulering og skinnebehandling af frakturer anvend altid Stockinette og en passende mængde Foampolstring under bandagen, for at beskytte huden.
- Punktovarm områder for en permanent tilhæftning af tilbehør som fx. stropper og velcro.
- Materialet kan omformes et vilkårligt antal gange til den samme patient. Genanvend ubrugte rester og ruller.
- Foretag små ændringer ved at punkt opvarme en færdig anlagt cirkulering eller skinne med en almindelig hårtørrer. Hold altid din egen hånd tæt på det område du opvarmer for at undgå at brænde patienten.
- Anvend en ispose eller isspray for en hurtigere nedkøling af ortosen.

X-LITE® PLUS

X-LITE PLUS findes i fem farver og har en blød polyester overflade. PLUS har næsten samme styrke som CLASSIC og kan anvendes till alle typer af cirkulære gips og skinner. Rullerne har ikke nogen beskyttelsesfolie imellem lagene og rulles enkelt og hurtigt på patienten ved anlægelse. PLUS er også populær hos ergoterapeuter.



X-LITE® PLUS RULLER & DISPENSER

Du kan vælge imellem ruller i fem farver. Ark og dispenser boks findes i udvalgte farver.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke/Rulle
64701 0000	Hvid	25 mm	1,8 m	5 ruller
64702 0000	Hvid	50 mm	1,8 m	20 ruller
64703 0000	Hvid	75 mm	1,8 m	20 ruller
64704 0000	Hvid	100 mm	1,8 m	10 ruller
64706 0000	Hvid	125 mm	1,8 m	10 ruller
64707 0000	Hvid	150 mm	1,8 m	10 ruller
64708 0000	Hvid	150 mm	1,8 m	2 ruller
64711 0000	Rød	25 mm	1,8 m	5 ruller
64712 0000	Rød	50 mm	1,8 m	20 ruller
64713 0000	Rød	75 mm	1,8 m	20 ruller
64714 0000	Rød	100 mm	1,8 m	10 ruller
64716 0000	Rød	125 mm	1,8 m	10 ruller
64717 0000	Rød	150 mm	1,8 m	10 ruller
64718 0000	Rød	150 mm	1,8 m	2 ruller
64721 0000	Blå	25 mm	1,8 m	5 ruller
64722 0000	Blå	50 mm	1,8 m	20 ruller
64723 0000	Blå	75 mm	1,8 m	20 ruller
64724 0000	Blå	100 mm	1,8 m	10 ruller
64726 0000	Blå	125 mm	1,8 m	10 ruller
64727 0000	Blå	150 mm	1,8 m	10 ruller
64728 0000	Blå	150 mm	1,8 m	2 ruller
64731 0000	Sort	25 mm	1,8 m	5 ruller
64732 0000	Sort	50 mm	1,8 m	20 ruller
64733 0000	Sort	75 mm	1,8 m	20 ruller
64734 0000	Sort	100 mm	1,8 m	10 ruller
64736 0000	Sort	125 mm	1,8 m	10 ruller
64737 0000	Sort	150 mm	1,8 m	10 ruller
64738 0000	Sort	150 mm	1,8 m	2 ruller
64741 0000	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5 ruller
64742 0000	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20 ruller
64743 0000	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20 ruller
64744 0000	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10 ruller
64746 0000	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10 ruller
64747 0000	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10 ruller
64748 0000	Hot Pink	150 mm	1,8 m	2 ruller
64791 0000	Blå	150 mm	10 m	1 dispenser
64753 0000	Blå	200 mm	375 mm	8 ark
64792 0000	Sort	150 mm	10 m	1 dispenser
64754 0000	Sort	200 mm	375 mm	8 ark
64793 0000	Hot Pink	150 mm	10 m	1 dispenser
64790 0000	Rød	150 mm	10 m	1 dispenser

X-LITE® CLASSIC

X-LITE® CLASSIC er det originale materiale. Det er nu tilgængeligt i to nye farver - Anthracit og Royal Blå. De store åbninger i nettet giver god ventilation og CLASSIC er derfor det mest luftige materiale. Som det stærkeste materiale i vores sortiment kan det anvendes til alle skinner og bandager efter eget valg. CLASSIC former sig fint over knoglefremspring og konturer for en perfekt pasform. Rullerne har en plastik separator som fjernes løbende under bandageringen.

X-LITE® CLASSIC

Vores originale materiale i tre farver. Vælg imellem ruller, ark i forudbestemte størrelser eller 10 meter i en praktisk dispenser boks.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke/Rulle
64103 0002	Hvid	50 mm	1,8 m	20 ruller
64133 0003	Hvid	75 mm	1,8 m	20 ruller
64143 0004	Hvid	100 mm	1,8 m	10 ruller
64153 0005	Hvid	125 mm	1,8 m	10 ruller
64162 0000	Hvid	150 mm	1,8 m	5 ruller
64163 0006	Hvid	150 mm	1,8 m	10 ruller
64136 0000	Anthracite	75 mm	1,8 m	5 ruller
64146 0000	Anthracite	100 mm	1,8 m	5 ruller
64168 0000	Anthracite	150 mm	1,8 m	2 ruller
64137 0000	Royal Blue	75 mm	1,8 m	5 ruller
64147 0000	Royal Blue	100 mm	1,8 m	5 ruller
64169 0000	Royal Blue	150 mm	1,8 m	2 ruller
64278 0000	Hvid	25 mm	500 mm	50 ark
64293 0003	Hvid	75 mm	375 mm	15 ark
64294 0004	Hvid	100 mm	375 mm	15 ark
64295 0005	Hvid	125 mm	375 mm	15 ark
64296 0006	Hvid	150 mm	375 mm	15 ark
64297 0006	Hvid	150 mm	900 mm	15 ark
64290 0008	Hvid	200 mm	375 mm	15 ark
64291 0008	Hvid	200 mm	1,2 m	15 ark
64292 0008	Hvid	200 mm	900 mm	15 ark
64298 0018	Hvid	450 mm	500 mm	10 ark
64299 0020	Hvid	500 mm	500 mm	10 ark
64302 0000	Anthracite	200 mm	375 mm	8 ark
64303 0000	Anthracite	450 mm	500 mm	4 ark
64304 0000	Royal Blue	200 mm	375 mm	8 ark
64305 0000	Royal Blue	450 mm	500 mm	4 ark
64250 0000	Hvid	75 mm	10 m	1 dispenser
64251 0000	Hvid	100 mm	10 m	1 dispenser
64254 0000	Hvid	125 mm	10 m	1 dispenser
64252 0000	Hvid	150 mm	10 m	1 dispenser
64253 0000	Hvid	200 mm	10 m	1 dispenser
64254 0000	Hvid	125 mm	10 m	1 dispenser
64255 0000	Anthracite	150 mm	10 m	1 dispenser
64256 0000	Royal Blue	150 mm	10 m	1 dispenser



X-LITE® PREMIUM

X-LITE® PREMIUM er fremstillet på et bomuldsnet i en tyndere kvalitet med mindre åbninger. Dette gør PREMIUM mere formbart og derfor velegnet til mindre anlæggelser på overekstremiteten og til børn. Hvis du ønsker en ekstra stabil skinne eller bandage tilføjes et ekstra lag. Rullerne har en plastik separator som fjernes løbende under bandageringen.



X-LITE® PREMIUM RULLER, ARK & DISPENSER

Vores mest formbare materiale for bandagering og skinnefremstilling. Vælg imellem ruller, ark i forudbestemte størrelser eller 10 meter i en dispenser boks.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke/Rulle
64205 0002	Hvid	50 mm	1,8 m	5 ruller
64207 0003	Hvid	75 mm	1,8 m	5 ruller
64209 0004	Hvid	100 mm	1,8 m	5 ruller
64210 0005	Hvid	125 mm	1,8 m	5 ruller
64211 0006	Hvid	150 mm	1,8 m	5 ruller
64215 0003	Beige	75 mm	375 mm	10 ark
64217 0004	Beige	100 mm	375 mm	10 ark
64219 0006	Beige	150 mm	375 mm	10 ark
64220 0008	Beige	200 mm	375 mm	10 ark
64225 0000	Beige	75 mm	10 m	1 dispenser
64226 0000	Beige	100 mm	10 m	1 dispenser
64227 0000	Beige	150 mm	10 m	1 dispenser
64228 0000	Beige	200 mm	10 m	1 dispenser

3D-LITE™

3D-LITE™ er en lavtemperatur plast fremstillet af et tredimensionelt polyestervæv, der imprægneres med termoplast. Det anvendes til fremstilling af skinner og er også velegnet til større anlæggelser. Materialet er stærkt, let og luftigt. Det former sig fint over knoglefremspring og er ikke modtagelig for fingeraftryk. Materialet har stretch i én retning.

3D-LITE™ ARK

3D-LITE™ materialet kommer i tre forskellige tykkelser, hver især egnet til forskellig anvendelse:

3mm


Mindre led og mindre anatomi. Perfekt til patienter med Reumatoid artrit.

5mm

Anvendes ved behov for yderligere stabilitet, humerus, albue- og tibia fraktur skinner, pædiatri TLSO.

7mm

Et ekstremt stabilt materiale. Velegnet til større anlæggelser som TLSO til voksne og andre anlæggelser, hvor der kræves maksimum stabilitet.



Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
64896 0000	Beige	600 mm	600 mm	3 mm	1 ark
64897 0000	Beige	600 mm	900 mm	3 mm	1 ark
64898 0000	Beige	600 mm	600 mm	5 mm	1 ark
64899 0000	Beige	600 mm	900 mm	5 mm	1 ark
64900 0000	Beige	600 mm	600 mm	7 mm	1 ark
64901 0000	Beige	600 mm	900 mm	7 mm	1 ark



CUT-4-CUSTOM LSO & TLSO

Cut-4-Custom er et korset system fremstillet i 3D-LITE materiale, som består af et præfabrikeret for- og bagpanel med monterede stropper. Det formes let direkte på patienten til et individuelt tilpasset, stabilt korset.

Korsetterne findes i en LSO og TLSO model for at imødekomme ordinationer og forskellig patient anatomi. Find den rette størrelse ved at måle patienten og sammenholde med måleskemaet. Vælg et for- og bagpanel.

- C4C er fremstillet i 3D-LITE™ Lavtemperatur termoplastisk materiale.
- Stropper og spænder er formonterede på begge paneler. Begge paneler er klar til opvarmning og tilpasses direkte på patienten.
- Kommer i to forskellige højder for at imødekomme forskellige diagnoser og behandlinger.
- Panelerne sælges individuelt og forskellige størrelser kan derfor kombineres.

Indikationer

Post-operativt, kompressionsfraktur og immobilisering af ryggraden.



Klar ved første patientbesøg

- Opvarmet og klar til at forme på patienten på mindre end 10 minutter
- Hærdet og færdigt LSO eller TLSO på ca. 20 minutter
- Kan genopvarmes og tilpasses flere gange
- De påmonterede stropper flyttes let for en yderligere individuel tilpasning

Optimal formbarhed

- Strækbart i kun en retning i opvarmet tilstand
- Styrke og stivhed i alle retninger efter hærkning


Øget patientkomfort og compliance

- Luftigt og åndbart
- Letvægt
- Ikke-giftigt materiale, ingen rapporter om hudirritation
- Kan bæres i brusebadet

3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO

Instruktionsvideo på www.camp.dk

Modell	Anteriot	Posteriort
LSO	64919	64921
TLSO	64922	64923





Størrelse

Størrelsen bestemmes af taljemålet. Start med at måle omkredsen.

Tag de vertikale mål og vælg derefter størrelse fra tabellen.

	Modell	Taljemål i cm		Højde for i cm	Højde bag i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



Illustrationerne viser omtrentlig højde for de to forskellige modeller LSO/TLSO.

NAVY™ Xtra

Navy™ Xtra korset er gennem den individuelle formede rygplade og den forstærkede forreste del beregnet til at stabilisere ryggen og bidrage til smertelindring. Rygpladen er fremstillet af 3D-LITE materiale. Denne Lav temperaturplast er åndbar, har lav vægt og er enkel at forme til selv de mest krævende patienter. Plastforstærkningerne på korsettets forside kan let fjernes for mindre støtte. Det sorte, elastiske tekstil er det samme stabile og ventilerende materiale, som anvendes til vores serie af korsetter under varemærket NavyX™.

Indikationer

Frakturer, Postoperativ stabilisering, Postoperativt efter diskusprolaps, Degenerative tilstande i ryggen, Diskusprolaps, Spondylitis, Spondylose, Facetledssyndrom, Spinalstenose.

Kontraindikationer

Ustabile rygskader.

Justering

Ændringer af dette produkt må kun ske ved medicinsk uddannet personale. 3D-LITE pladen opvarmes med en varmpistol eller i oven ved 80°C.

Navy™ Xtra består af 3 dele:

- Den formbare rygdel af 3D-LITE™ materiale.
- Betræk til rygdel som fæster mod korsettet.
- Korsettet med sine ekstra stabiliserende trækbånd og en ekstra plastforstærkning på forside.

Art. nr.	Størrelse	Hoftemål	Højde for	Højde Bak
23563 0010	X-Small	75 - 85 cm	16 cm	28 cm
23563 0011	Small	85 - 95 cm	16 cm	28 cm
23563 0012	Medium	95 - 105 cm	16 cm	31 cm
23563 0013	Large	105 - 115 cm	16 cm	31 cm
23563 0014	X-Large	115 - 125 cm	16 cm	31 cm
23563 0015	XX-Large	125 - 135 cm	16 cm	31 cm



X-LITE® og 3D-LITE™ tilbehør

For at tilbyde patienten den bedste og mest komfortable løsning tilbydes et stort udvalg af tilbehør til at fuldende din skinne, bandage eller ortose.



X-LITE® STOCKINETTE DISPENSERBOKS

Stockinetten er fremstillet i rundstrikket polyester i en blød og holdbar kvalitet. Den er ribstrikket hvilket giver en god pasform og ingen folder mod huden. Rullerne kommer i en praktisk dispenser boks.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke
64394 0000	Hvid	30 mm	25 m	1 dispenser
64395 0000	Hvid	50 mm	25 m	1 dispenser
64396 0000	Hvid	70 mm	25 m	1 dispenser
64397 0000	Hvid	100 mm	25 m	1 dispenser
64398 0000	Hvid	150 mm	25 m	1 dispenser



X-LITE® STOCKINETTE

Rundstrikket stockinette i 100% polypropylen. Blød og behagelig kvalitet med en uovertruffen evne til at transportere fugt væk fra huden. Stockinetten er ribstrikket, hvilket giver en god pasform og ingen folder mod huden.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke	Materiale
64400 0000	Beige	21 mm	23 m	1 rulle	Bomuld
64401 0000	Hvid	30 mm	10 m	1 rulle	Polypropylen
64411 0000	Hvid	50 mm	10 m	1 rulle	Polypropylen
64421 0000	Hvid	70 mm	10 m	1 rulle	Polypropylen
64431 0000	Hvid	100 mm	10 m	1 rulle	Polypropylen
64441 0000	Hvid	150 mm	10 m	1 rulle	Polypropylen
64442 0000	Hvid	200 mm	10 m	1 rulle	Polypropylen



X-LITE® POLSTER STOCKINETTE

X-LITE® Polster Stockinette er en vandafvisende stockinette og polster i et produkt, som effektivt beskytter huden under skinner og cirkulære bandager. Patienten kan tage bad og svømme uden at bekymre sig om, at bandagen er våd i længere tid.*

Den rundstrikkede stockinette er fremstillet i polyester tilsat Aerosilver fibre. Materialet fungerer antibakterielt og forhindrer bakterier i at gro og udvikle den ubehagelige lugt, som oftest opstår når patienten bærer en bandage over længere tid.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke
64444 0000	Hvid	5 cm	10 m	1 Dispenser
64445 0000	Hvid	7,5 cm	10 m	1 Dispenser
64446 0000	Hvid	10 cm	10 m	1 Dispenser

*Vi anbefaler at tørre Stockinetten i 10 min. med en føntørre på kold luft, hvis den bliver gennemvåd.

X-LITE® FOAM-BIND

Foam-bind er et specielt udviklet polster til brug sammen med X-LITE® materialerne. Den er vandafvisende og ventilerende. Den giver god trykaflastning, som holder over tid.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke
64480 0003	Hvid	75 mm	2,75 m	20 ruller
64485 0000	Hvid	100 mm	2,75 m	16 ruller
64490 0005	Hvid	125 mm	2,75 m	10 ruller



X-LITE® TERMOPLASTISK KANTBÅND

X-LITE® termoplastisk kantbånd er fremstillet af samme materiale som X-LITE®. Båndet varmes i vandbad og hæfter direkte på X-LITE® og vores øvrige lavtemperaturplaster. Skinnerne får en blød og fin kant.


Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke
64185 0000	Hvid	18 mm	7,5 m	1 dispenser
64180 0000	Hvid	25 mm	7,5 m	1 dispenser
64190 0000	Hvid	50 mm	7,5 m	1 dispenser
64183 0000	Hvid	18 mm	500 mm	50 ark
64187 0000	Hvid	25 mm	500 mm	50 ark
64189 0000	Hvid	50 mm	500 mm	50 ark



X-LITE® PLUS Kantbånd

X-LITE®PLUS Kantbånd er designet til at sikre en blød kant og en fin finish på skinnen. Kantbåndet er fremstillet af X-LITE®PLUS skinnemateriale og tilføjer ekstra stabilitet til skinnen. Det fungerer fint med alle vores materialer inklusiv 3D-LITE. Opvarmes i 70° varmt vand.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke
64235 0000	Hvid	25 mm	4 m	Dispenser box
64236 0000	Rød	25 mm	4 m	Dispenser box
64237 0000	Blå	25 mm	4 m	Dispenser box
64238 0000	Sort	25 mm	4 m	Dispenser box
64239 0000	Hot Pink	25 mm	4 m	Dispenser box





3D-SAFE

3D-SAFE er et kantbånd af polyeteneskumplast. Båndet er selvklæbende og elastisk. For øget stretch og klæbeevne bør man opvarme kantbånd samt materiale med varmluftpistol inden montering.

Art. nr.	Farve	Bredde	Tykkelse	Længde	Antal/pakke
64200 0000	Hvid	40 mm	3 mm	10 m	1 rulle



X-LITE® TERMOPLASTISK VELCRO

X-LITE® Velcro har en bagside af termoplastisk materiale, der ved opvarmning hæfter permanent på X-LITE® og 3D-LITE. Bagsiden opvarmes med varmluftpistol. Bløde velcro stropper efter eget valg monteres efterfølgende.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke
64195 0000	Hvid	50 mm	500 mm	5 ark
64196 0000	Hvid	50 mm	5 m	1 dispenser
64197 0000	Sort	50 mm	500 mm	5 ark
64198 0000	Sort	50 mm	5 m	1 dispenser



FLEECY WEB

Ekstremt blødt, selvklæbende materiale i 100% bomuld, der også kendes som mollskin. Anvendes som polstring til skinner og ortoser. Materialet er elastisk og derfor let at påføre i en færdig skinne. Kan også anvendes som kantpolstring.


Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
51110 0000	Rosa	225 mm	400 mm	2 mm	4 ark
51104 0000	Rosa	50 mm	3 m	2 mm	1 rulle



T-STICK

Trykafastende åndbart materiale i polyuretan. Materialet former sig efter kroppen og har hukommelse, der bevirker at det finder tilbage til sin oprindelige form. Anvendes til aflastning af trykpunkter og som polstring i ortoser og proteser. Selvklæbende bagside. Findes i to hårdhedsgrader.

Art. nr.	Farve	Hårdhedsgrad	Bredde	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
51100 0000	Blå	Medium	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark
51101 0000	Blå	Medium	410 mm	610 mm	25 mm	1 ark
51102 0000	Rosa	Blød	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark



POLYCUSHION POLSTRING

Skumpolstring med let trykafastende effekt. Anvendes som polstring til skinner og ortoser. Polstringen har lukkede celler, er let at rengøre og kan fæstnes på skinnen inden opvarming i vandbad. Materialet er selvklæbende. Materialet med lav klæbeevne forenkler arbejdet ved udskiftning af polstring. Let at klippe til ønsket form.

Art. nr.	Farve	Klæbeevne	Bredde	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
51120	Beige	Høj	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
51115	Beige	Lav	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark





MIKROFIX, SELVKLÆBENDE

Selvklebende hård og blød velcro. Den hårde velcro er ekstra tynd på grund af korte hæfteskroge, der sidder meget tæt. Den selvklebende bagside hæfter mod de fleste materialer.

Art. nr.	Model	Farve	Længde	Antal/pakke
25040 0000	Mikrofix, hook	Transparent	50 mm	25 m
25041 0000	Mikrofix, hook	Sort	50 mm	25 m
25042 0000	Mikrofix, loop	Hvid	50 mm	25 m
25043 0000	Mikrofix, loop	Sort	50 mm	25 m



BLØD AFO BÅND

Et dobbeltvævet blødt bånd med let elasticitet for øget smidighed. Velegnet til forskellige ortoseapplikationer. Hæfter mod hård velcro.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde
25060 0000	Sort	40 mm	10 m
25061 0000	Sort	50 mm	10 m



VELCRO BLØD, ELASTISK

Den bløde del af elastisk velcro. God fasthed i både træk- og åbningsretning. Kan anvendes ved temperaturer mellem -30° til +140°C.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde
25030 0019	Hvid	19 mm	4,5 m
25030 0025	Hvid	25 mm	4,5 m
25030 0050	Hvid	50 mm	4,5 m



VELCRO HÅRD, SELVKLÆBENDE

Stærk, holdbar velcro med selvklæbende bagside. Fungerer fint med alle kvaliteter af bløde velcro stropper. Tilgængelig i Hvid, Beige og Sort i forskellige bredder.

Andet: ØKO-TEX klasse 2

Art. nr.	Beskrivelse	Farve	Bredde	Længde
24024 1020	Hård velcro	Hvid	20 mm	25 m
25024 1025	Hård velcro	Hvid	25 mm	25 m
24024 1050	Hård velcro	Hvid	50 mm	25 m
25025 1025	Hård velcro	Beige	25 mm	25 m
25028 1050	Hård velcro	Sort	25 mm	25 m



VELCRO BLØD, STANDARD

Blød velcro strop med syede kanter. Fungerer med alle hårde velcro produkter. Tilgængelig i Hvid, Beige, Sort i forskellige bredder.

Øvrigt: ØKO-TEX klasse 2

Art. nr.	Beskrivelse	Farve	Bredde	Længde
25020 2025	Blød velcro	Hvid	25 mm	25 m
25020 2050	Blød velcro	Hvid	50 mm	25 m
25021 2025	Blød velcro	Beige	25 mm	25 m
25021 2050	Blød velcro	Beige	50 mm	25 m
25027 2025	Blød velcro	Sort	25 mm	25 m
25027 2050	Blød velcro	Sort	50 mm	25 m



ELASTISK VELCRO, STANDARD

Blød elastisk velcro strop med syede kanter. Fungerer med alle hårde velcro produkter.

Tilgængelig i Hvid og Beige i forskellige bredder.

Øvrigt: ØKO-TEX klasse 2

Art. nr.	Beskrivelse	Farve	Bredde	Længde
25022 2030	Velcro blød, Elastisk	Hvid	30 mm	10 m
25022 2050	Velcro blød, Elastisk	Hvid	50 mm	10 m
25023 2030	Velcro blød, Elastisk	Beige	30 mm	10 m
25023 2050	Velcro blød, Elastisk	Beige	50 mm	10 m



X-LITE® MIXED COLOR ELASTIKBIND

Elastikbindet er åndbart og har en blød overflade samt vævede kanter, som føles behageligt mod huden. Den tilpassede elasticitet betyder, at den former sig fint til både store og små appliceringer. Den har anti-slip effekt og lagene deler sig ikke så let fra hinanden og man opnår et holdbart resultat. Elastikbindet kan vaske ved 60°C og steriliseres. Pakket i boks med 10 ruller a 6 cm eller 10 cm bredde.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Antal/pakke
64100 0000	Mixed (7 sorte, 1 rød, 2 blå)	60 mm	5 m	10 Ruller
64101 0000	Mixed (7 sorte, 3 Blå)	100 mm	5 m	10 Ruller



X-LITE® PLADE M. SILIKONEBELÆGNING

Anvendes som arbejdsbord ved gipsning med X- LITE®. Silikonebelægningen forhindrer at X-LITE® hæfter mod underlaget. Den perforerede overflade på pladen bevirker at overflødig vand fra X- LITE® materialet kan løbe under pladen og opsuges af et underliggende håndklæde.

Art. nr.	Bredde	Længde
64811 0000	325 mm	530 mm

NYHED

BANDAGESAKS MED PLASTHÅNDTAG

Praktisk saks med stort plastgreb, beregnet til forskellige plastmaterialer. Saksen er fremstillet i rustfrit stål og kan autoklaveres. Et prisbevidst alternativ.

Art. nr.	Farve	Materiale	Længde
51211	Sort	AISI 420	18 cm
51212	Grøn	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm

NYHED

SUPERSAKS

En ekstrem skarp saks med stort håndtag. Passer godt til at klippe i plastmateriale også når platen begynder at blive hård. Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Længde
51217	AISI 420	20 cm

NYHED

BUET MAYO SAKS

Buet saks med små håndtag. Velegnet til at trimme kanter på ortoser, når platen er begyndt at blive hård. Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Længde
51214	AISI 420	14 cm

NYHED

SMITH SAKS

En meget skarp saks med stort håndtag. Er let at håndtere og klippe i bløde plastmaterialer. Fremstillet i rustfrit stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Længde
51216	AISI 420	18 cm



SUPER GIPSESAX

En saks i høj kvalitet som klipper let i alle materialer. Nedre blad har fine savtakker og et skarpt vinklet øvre blad. Saksen er fremstillet i rustfrit stål og kan autoklaveres.

Art. nr.	Model	Længde
51208	Rustfrit stål	14 cm
51207	Rustfrit stål	18 cm

STRAVA STATE OF ART SKINNEKAR

Strava Skinnekar er det første på markedet, som introducerer UV sterilisering og sanitetsfunktion med høj vandtemperatur. Med øget fokus fra hospitaler og kliniske miljøer på hygiejne og krydskontaminering mellem patienter cirkulerer STRAVA vandet kontinuerligt over UV lys med 2 minutters intervaller. På samme tid opvarmer sanitetsfunktionen ved behov vandet til maksimal temperatur for yderligere rengøring af vandet. Dette dobbelte rengøringsystem garanterer, at vandet er 99,99% fri for skadelige bakterier og virus.*

I stedet for traditionelle metal skinnekar er Strava fremstillet af et Termoset Kompositmateriale, som er kendt for holdbarhed, isolerende- og beskyttede egenskaber, samt æstetiske udseende. Det har et let tilgængeligt, gennemsigtigt hængslet låg, som forhindrer vandet i at dryppe udenfor karret. Tømning af vand udføres enkelt og hurtigt grundet et pumpesystem, som tømmer karret på få minutter. Cirkulering af vandet sikrer en ensartet temperatur i hele karret i et vindue på +/- 1 C, samtidig med at vandet hurtigt varmes op til den ønskede temperatur for at spare personalet tid. Touch Screen i farver tillader personalet at vælge imellem forprogrammerede indstillinger til forskellige typer af termoplastiske materialer eller at skabe sine egne favorit programmer, for hurtig og præcis opvarmning af materialer.

- Perfekt til opvarmning af X-LITE ark og ruller eller andre lav termoplastmaterialer
- Indbygget rensesystem sikrer at vandet er 99,99% frit for bakterier
- Auto on/off - indstillinger
- Tømmer skinnekarret for vand via en pumpe på få minutter
- Præcis temperaturlæsning på grund af varmeveksler (+/- 1 C)
- Touch screen i farve med forudindstillede termoplast-indstillinger fra flere forskellige producenter
- Praktisk skuffe til opbevaring af værktøj
- Transparent hængselslåg



*Testet af uafhængigt Laboratorie, Microchem, Texas specialiserede i testning af desinfektionsmidler, antimikrobielle enheder, medicinsk udstyr og produkter til personlig pleje.

Beskyt dit nye Skinnekar med en genanvendelig silikone liner i bunden.

Art.nr.	Model	Bredde	Længde	Højde
64507 0022	Skinnekar, Standard	Ydermål: 51,6 cm Kar: 31,6 cm	Ydermål: 59 cm Kar: 48,6 cm	Ydermål: 22,6 cm Kar: 14,7 cm
512840013	Non-stick ark	38 cm	61 cm	



Support for Better Life!



CAMP[®]
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no