


3M Hälsovård
Littmann - Fullt sortiment



Välj ett stetoskop med kvalitet

3M

Littmann® - innovativa stetoskop av hög kvalitet

Littmann® står för **oöverträffad akustik, hög kvalitet** och **god service**. Generellt för alla modeller av Littmann® stetoskop erbjuds **långa garantitider**. Littmann® omfattar tre typer av stetoskop; **elektroniska stetoskop, akustiska tvåkanalsstetoskop** (bästa akustiska ljudkvalitet) samt **akustiska enkanalsstetoskop** (standardstetoskop).

3M™ arbetar ständigt med innovation och produktutveckling och utvecklade bl a det **flytande membranet** som möjliggör avlyssning av både höga och låga frekvensområden med samma sida av bröststycket. Alla modeller av Littmann® har flytande membran.

Varför välja ett stetoskop med kvalitet?

Ett stetoskop med hög ljudkvalitet hjälper dig att lättare höra, identifiera och differentiera olika kroppsljud, vilket förbättrar förutsättningarna för snabb och korrekt diagnos. Ergonomisk design ger bättre användarvänlighet. Lång livstid och garanti gör att du kan lita på ditt stetoskop i många år.

Elektroniska stetoskop

Littmann® elektroniska stetoskop ger ljudkvalitet motsvarande de bästa akustiska stetoskopen på marknaden och har dessutom ANR- (ambient noise reduction) teknologi som reducerar störande ljud från omgivningen med 75%. Elektroniska stetoskop ger möjlighet till volymjustering och med dessa kan ljudet förstärkas upp till 18 gånger. Bröststycket passar till så väl mycket små som stora patienter utan adaptor.



Littmann® 4100WS

Elektroniskt stetoskop med tillhörande mjukvara som möjliggör inspelning och återuppspelning av upp till 6 ljudspår, samt överföring via IR-port till dator för vidare analys. Stetoskopet lämpar sig mycket bra i utbildningssammanhang, för kliniskt bruk samt vid nedsatt hörsel.

Slangfärg; svart



Littmann® modell 3000

Elektroniskt stetoskop med enkelt handhavande och modern design. Lämpligt för kliniskt arbete samt vid nedsatt hörsel.

Slangfärg; svart, vinröd, marinblå

Oöverträffad Akustik Hög Kvalitet



Akustiska tvåkanalsstetoskop

Littmann® tvåkanalsstetoskop har bästa akustiska ljudkvalitet, vilket åstadkoms genom att slangen innehåller två kanaler för ljud, en till varje öra.



Littmann® Master Cardiology

Klassiskt tvåkanalsstetoskop med gediget bröststycke. Adaptor medföljer för pediatrik användning.

7 års garanti.

Slangfärg; svart, Black Edition, vinröd, marinblå, plommon



Littmann® Cardiology S.T.C

Modernt tvåkanalsstetoskop med ergonomisk utformning. Ovalt bröststycke för enklare askultation av smala patienter. Gummibeläggning för isolering av störande ljud från fingrarna.

6 års garanti.

Slangfärg; svart, vinröd, marinblå, plommon



Littmann® Cardiology III

Flexibelt tvåkanalsstetoskop med två membransidor, en större för vuxna patienter och en mindre för pediatrik användning. Den mindre membransidan kan omvandlas till en traditionell klocka. Lämpligt vid stor åldersvariation på patienter.

5 års garanti.

Slangfärg; svart, Black Edition, vinröd, marinblå, plommon

Akustiska enkanalsstetoskop

Littmann® enkanalsstetoskop är standardstetoskop med hög kvalitet.



Littmann® Classic II S.E.

Klassiskt enkanalsstetoskop med membransida med flytande membran och en traditionell klocksida.

3 års garanti.

Slangfärg; svart, Black Edition, grå, marinblå, karibienblå, himmelsblå, vinröd, orange, mörkgrön, ljusgrön



Littmann® Master Classic II

Modernt enkanalsstetoskop som vunnit designpris. Solitt bröststycke med flytande membran.

3 års garanti.

Slangfärg; svart, vinröd, marinblå, karibienblå



Littmann® Classic II pediatrik

Klassiskt enkanalsstetoskop med membransida med flytande membran och traditionell klocksida utformad för pediatrik användning.

3 års garanti.

Slangfärg; svart, röd, karibienblå, hallonröd



Littmann® Classic II spädbarn

Klassiskt enkanalsstetoskop med membransida med flytande membran och traditionell klocksida utformad för neonatal användning.

3 års garanti.

Slangfärg; svart, röd, hallonröd, lila



Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se