

Designed around your hands.

# OPERATIONSHANDSKAR



Sempermed Supreme – För händernas bästa  
Sempermed Senso – För särskilt känsliga områden  
Sempermed Syntegra IR – Ett säkert val för latexallergiker  
Sempermed Supreme+ – Ett säkert grepp  
Sempermed Syntegra IR – Ett säkert val för latexallergiker  
Sempermed Supreme – För händernas bästa  
Sempermed Supreme+ – Ett säkert grepp  
Sempermed Senso – För särskilt känsliga områden  
Sempermed Syntegra IR – Ett säkert val för latexallergiker

# DINA HÄNDER I DE BÄSTA HÄNDERNA



Operationshandskarna från företaget Sempermed står med över 90 års forsknings- och produktionserfarenhet för säkerhet och professionalitet av högsta klass.

Framförallt kännetecknas operationshandskarna från Sempermed av den unika kombinationen mellan ett perfekt grepp, optimal beröringskänslighet och högsta bekvämlighet. Den breda produktportföljen med klassiska operationshandskar och specialhandskar med specifika produkt- och materialegenskaper erbjuder den rätta lösningen för alla behov.

Kompetensen hos en europeisk tillverkare och den personliga servicen på plats gör Sempermed till din problemlösare när det gäller operationshandskar.

## OPTIMAL SÄKERHET

Fingertoppskänsla för topprestationer



Du arbetar i ett mycket känsligt område, där det krävs precis finmotorik och en optimal beröringskänslighet. Tjockleken är den avgörande faktorn för att uppnå både maximal säkerhet och en utmärkt känslighet. Tack vare den beständighet som latexfilmen hos alla Sempermeds operationshandskar uppvisar, har handskarnas tjocklek kunnat minskas så mycket att fingertoppskänslan förblir oförändrad samtidigt som högsta säkerhet kan garanteras.

## KRAFTBESPARANDE OCH SÄKERT ARBETE

Högsta bekvämlighet



Kraven från operationspersonalen på handskar med fullständigt anatomisk utformning för ett kraftbesparande arbete utgör basen för flera års utveckling av handskformen.

Handskens naturligt böjda fingrar överensstämmer med handens avslappnade hållning och garanterar att du kan arbeta med Sempermeds operationshandskar utan att bli trött.

En annan viktig egenskap hos Sempermeds handskform är den extra breda handryggen som minskar trötthetssymtomen. Det koniska skaftet är anpassat till handledens anatomi och rullkanten sluter tätt mot operationsrocken.

## PERFEKT INSTRUMENT-HANDHAVANDE


Ett säkert grepp med en säker känsla



En perfekt operationshandske får absolut inte vara hal. Samtidigt får inte heller instrumenten formligen klibba fast vid den. För att uppnå det optimala materialet är ytan på de porslinsdopningsformar som används för Sempermeds handskar mikroruggad och ger därmed en idealisk greppförmåga.

En kemisk ytbehandling optimerar ytterligare greppförmågan. Sempermed Supreme+ erbjuder bland Sempermeds sortiment av operationshandskar det bästa greppet och ger samtidigt maximal säkerhet, idealisk beröringskänslighet och perfekt instrumenthandhavande!

## PATENTERAD TEKNOLOGI – LÄTT ATT DRA PÅ



**Innerbelägningens nätstruktur:**  
minskar friktionen => lättare att dra på

Den patenterade, syntetiska innerbelägningen hos puderfria operationshandskar ger ingen glatt yta utan minskar friktionsmotståndet avsevärt tack vare den nätliknande strukturen. Strukturen gör att handsken lättare smiter åt mot huden och förbättrar därmed bekvämligheten.

## HANDSKBYTE UNDER OPERATIONER



Enligt studier uppvisar 10–45 % av operationshandskar, beroende på det aktuella användningsområdet, perforationer varvid ca hälften uppträder redan inom operationens första 30 min ("The risk of surgical glove perforations", PubMed Norway, mars 2007). Vid längre användning bildas dessutom svett mellan hudens yta och handsken. Därför rekommenderar Sempermed regelbundet byte av handskar under operationer. Den särskilda innerbelägningen i Sempermeds operationshandskar gör det ännu lättare att dra på handsken.

## DUBBLA HANDSKAR – DUBBELT SKYDD



I särskilt svåra situationer eller vid omhändertagande av högriskpatienter ger dubbla handskar maximal säkerhet. Sempermeds operationshandskar garanterar enkel påtagning av två par handskar.

Rekommendation: Den inre handsken bör vara ett halvt nummer större än din standardstorlek.

## UTMÄRKT HUDTOLERANS

För din huds bästa



Med det specialutvecklade automatiska efterbehandlingsförfarandet från Semperit tvättas handskarna flera gånger. Hudirriterande ämnen från tillverkningen och naturlatexproteinhalten reduceras därmed till ett tekniskt minimum. Risken för besvär från puderpartiklar i operationssalen och granulombildning hos patienterna kan på så sätt minskas betydligt.

Det breda sortimentet av puderfria operationshandskar för olika behov utgör en självskrivna standard i fråga om medicinska, mänskliga och hälsoekonomiska faktorer.

## ANSVAR FÖR GENERATIONER



Sempermed tar vid produktionen av operationshandskar inte bara ansvar för din säkerhet utan tänker även på framtida generationer.

För oss är det självklart att produktionen sker med miljömedvetna högteknologiska processer och maskiner, och att användningen av aggressiva kemikalier vid efterbehandlingen minskas genom innovativa metoder och en kontinuerlig miljövänlig optimering av produktionsprocessen.

## KVALITET FRÅN HJÄRTAT AV EUROPA



Utöver forskning och utveckling intar säkerhet och kvalitet en mycket viktig roll hos Sempermed. Den alltid höga produktkvaliteten och den ständiga strävan efter perfektion innebär att vi ligger under det enligt lag föreskrivna AQL-värdet (acceptabel kvalitetsnivå – ett av de viktigaste kvalitetskriterierna när det gäller produktion).

Produktionsanläggningarnas centrala läge, med de högsta kraven på kvalitetskontroll, och forsknings- och utvecklingsarbete på europeisk toppnivå är vårt bidrag till din säkerhet.

**EN NY HANDSKGENERATION** – En innovation inom operationsområdet: syntetisk polyisopren (IR). Briljerar med samma fysikaliska egenskaper som naturlatex: maximal elasticitet och dragkraft vid brott, vid lägre spänning. Profylax mot latexallergi.



#### FÖRDELARNA I KORTHET

- Syntetisk polyisopren skonar både läkare och patient
- Puderfri, naturlatexfri, fri från allergena proteiner
- Optimal säkerhet
- Perfekt grepp tack vare den mikroruggade ytstrukturen, även i fuktig miljö
- Samma beröringskänslighet som för naturlatex
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjda fingrar

#### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5	827056521
Storlek 6,0	827056601
Storlek 6,5	827056621
Storlek 7,0	827056701
Storlek 7,5	827056721
Storlek 8,0	827056801
Storlek 8,5	827056821
Storlek 9,0	827056901

#### TEKNISKA DATA

<b>TYP</b>	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	
<b>MATERIAL</b>	Syntetisk polyisopren	
<b>FÄRG</b>	Cremefärgad	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk utformning med rullkant	
<b>STORLEK/TOTAL LÄNGD</b> enligt EN 455-2	5½, 6 och 6½ 7, 7½ och 8 8½ och 9	270 mm 280 mm 285 mm
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkelvägg	0,19 - 0,24 mm	
<b>HÅLFÖREKOMST</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 9 N	
<b>HÅLLBARHET</b> i originalförpackning om lagring skett enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Gammastrålning med minst 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske förpackade med uppvikt krage, i fiberfri innerförpackning, ozontät, svetsad i medicinsk peel-open-förpackning I dispenserkartong med steriliseringsindikator: 40 par I transportkartong med steriliseringsindikator: 240 par	

**FÜR ERHÖHTE SICHERHEIT** – Der ideale Unterziehhandschuh: Die grüne Farbe erleichtert die Erkennung einer Handschuhperforation während der Operation. Dieser Polyisoprenhandschuh ist in Kombination mit Sempermed Syntegra IR die optimale Handschuhlösung in Bezug auf Hautfreundlichkeit und Komfort.



#### FÖRDELARNA I KORTHET

- Syntetisk polyisopren skonar både läkare och patient
- Puderfri, naturlatexfri, fri från allergena proteiner
- Optimal säkerhet
- Samma beröringskänslighet som för naturlatex
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjda fingrar
- För maximal säkerhet i särskilt kritiska situationer rekommenderar Sempermed användning av dubbla handskar

#### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5	827053521
Storlek 6,0	827053601
Storlek 6,5	827053621
Storlek 7,0	827053701
Storlek 7,5	827053721
Storlek 8,0	827053801
Storlek 8,5	827053821
Storlek 9,0	827053901

#### TEKNISKA DATA

<b>TYP</b>	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	
<b>MATERIAL</b>	Syntetisk polyisopren	
<b>FÄRG</b>	Grön	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk utformning med rullkant	
<b>STORLEK/TOTAL LÄNGD</b> enligt EN 455-2	5½ 6, 6½, 7 7½, 8, 8½ und 9	min. 275 mm min. 280 mm min. 290 mm
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkelvägg	min. 0,15 mm	
<b>HÅLFÖREKOMST</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 9 N	
<b>HÅLLBARHET</b> i originalförpackning om lagring skett enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Gammastrålning med minst 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske förpackade med uppvikt krage, i fiberfri innerförpackning, ozontät, svetsad i medicinsk peel-open-förpackning I dispenserkartong med steriliseringsindikator: 40 par I transportkartong med steriliseringsindikator: 240 par	



**NOMEN EST OMEN** – Högsta kvalitet: med ett enstående pris-/prestandaförhållande. En handsktyp som passar alla medarbetare – från överläkare till undersköterska.

#### FÖRDELARNA I KORTHET

- Patenterad syntetisk innerbeläggning för lätt på- och avtagning
- Tvättad flera gånger, helt puderfri
- Imponerar med en mycket god hudtolerans
- Inga besvär på grund av puderpartiklar i operationssalen eller granumlombildning hos patienterna
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjda fingrar

#### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5	822751521
Storlek 6,0	822751601
Storlek 6,5	822751621
Storlek 7,0	822751701
Storlek 7,5	822751721
Storlek 8,0	822751801
Storlek 8,5	822751821
Storlek 9,0	822751901-

#### TEKNISKA DATA

<b>TYP</b>	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Naturvit	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk utformning med rullkant	
<b>STORLEK/TOTAL LÄNGD</b> enligt EN 455-2	5 ½, 6 och 6 ½ 7, 7 ½ och 8 8 ½ och 9	270 mm 280 mm 285 mm
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkelvägg	0,19 - 0,24 mm	
<b>HÅLFÖREKOMST</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>HÅLLBARHET</b> i originalförpackning om lagring skett enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Gammastrålning med minst 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske förpackade med uppvikt krage, i fiberfri innerförpackning, ozontät, svetsad i medicinsk peel-open-förpackning I dispenserkartong med steriliseringsindikator: 50 par I transportkartong med steriliseringsindikator: 300 par	



**ETT SÄKERT GREPP** – Ett säkert grepp i alla situationer med maximal säkerhet, idealisk beröringskänslighet och perfekt instrumenthandhavande.

#### FÖRDELARNA I KORTHET

- Bästa greppet i Sempermed-sortimentet
- Patenterad syntetisk innerbeläggning för lätt på- och avtagning
- Tvättad flera gånger, helt puderfri
- Inga besvär på grund av puderpartiklar i operationssalen eller granumlombildning hos patienterna
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjda fingrar

#### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5	822851521
Storlek 6,0	822851601
Storlek 6,5	822851621
Storlek 7,0	822851701
Storlek 7,5	822851721
Storlek 8,0	822851801
Storlek 8,5	822851821
Storlek 9,0	822851901

#### TEKNISKA DATA

<b>TYP</b>	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Naturvit	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk utformning med rullkant	
<b>STORLEK/TOTAL LÄNGD</b> enligt EN 455-2	5 ½, 6 och 6 ½ 7 och 7 ½ 8, 8 ½ och 9	270 mm 280 mm 285 mm
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkelvägg	0,19 - 0,24 mm	
<b>HÅLFÖREKOMST</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>HÅLLBARHET</b> i originalförpackning om lagring skett enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Gammastrålning med minst 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske förpackade med uppvikt krage, i fiberfri innerförpackning, ozontät, svetsad i medicinsk peel-open-förpackning I dispenserkartong med steriliseringsindikator: 50 par I transportkartong med steriliseringsindikator: 300 par	



**GREEN M** – Den unika gröna färgen på denna puderfria handske av naturlatex absorberar det bländande ljuset i operationsområdet och underlättar ögonens anpassning vid känsliga ingrepp.



#### FÖRDELARNA I KORTHET

- Bra kontrast mot organen på grund av den gröna färgen
- Perfekt grepp tack vare den mikroruggade ytstrukturen
- Särskilt lämpad för användning inom neurologi, ögon- och hjärtkirurgi och för endoskopi och andra känsliga användningsområden
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjda fingrar
- För maximal säkerhet i särskilt kritiska situationer rekommenderar Sempermed användning av dubbla handskar

#### ARTIKELNUMMER

<b>Storlek 5,5</b>	823756521
<b>Storlek 6,0</b>	823756601
<b>Storlek 6,5</b>	823756621
<b>Storlek 7,0</b>	823756701
<b>Storlek 7,5</b>	823756721
<b>Storlek 8,0</b>	823756801
<b>Storlek 8,5</b>	823756821
<b>Storlek 9,0</b>	823756901

#### TEKNISKA DATA

<b>TYP</b>	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	
<b>MATERIAL</b>	Nатурalатex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Grön	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk utformning med rullkant	
<b>STORLEK/TOTAL LÄNGD</b> enligt EN 455-2	5½ 6, 6½ och 7 7½, 8, 8½ och 9	275 mm 280 mm 290 mm
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkelvägg	Min. 0,2 mm	
<b>HÅLFÖREKOMST</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>HÅLLBARHET</b> i originalförpackning om lagring skett enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Gammastrålning med minst 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske förpackade med uppvikt krage, i fiberfri innerförpackning, ozontät, svetsad i medicinsk peel-open-förpackning I dispenserkartong med steriliseringsindikator: 40 par I transportkartong med steriliseringsindikator: 240 par	

**FÖR SÄRSKILT KÄNSLIGA OMRÅDEN** – Den extratunna operationshandsken Sempermed Senso möjliggör precis finmotorik även i mycket känsliga områden, idealisk beröringskänslighet och hög greppförmåga för största möjliga säkerhet. Den är speciellt utvecklad för att uppfylla mikrokirurgins krav, och är särskilt lämpad för användning inom t.ex. neurologi, endoskopi, ögon- och kärlkirurgi.



#### FÖRDELARNA I KORTHET

- Syntetisk innerbeläggning för lätt på- och avtagning
- Tvättad flera gånger, helt puderfri
- Maximal säkerhet tack vare en konstant tjockleksfördelning
- Perfekt grepp tack vare den mikroruggade ytstrukturen
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjda fingrar

#### ARTIKELNUMMER

<b>Storlek 5,5</b>	821751521
<b>Storlek 6,0</b>	821751601
<b>Storlek 6,5</b>	821751621
<b>Storlek 7,0</b>	821751701
<b>Storlek 7,5</b>	821751721
<b>Storlek 8,0</b>	821751801
<b>Storlek 8,5</b>	821751821
<b>Storlek 9,0</b>	821751901

#### TEKNISKA DATA

<b>TYP</b>	Tunn, steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	
<b>MATERIAL</b>	Naturalatex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Brun	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk utformning med rullkant	
<b>STORLEK/TOTAL LÄNGD</b> enligt EN 455-2	5½, 6, 6½, 7, 7½ 8, 8½ och 9	250 mm 280 mm
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkelvägg	0,14 - 0,18 mm	
<b>HÅLFÖREKOMST</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>HÅLLBARHET</b> i originalförpackning om lagring skett enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Gammastrålning med minst 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske förpackade med uppvikt krage, i fiberfri innerförpackning, ozontät, svetsad i medicinsk peel-open-förpackning I dispenserkartong med steriliseringsindikator: 50 par I transportkartong med steriliseringsindikator: 300 par	

# OPERATIONSHANDSKAR FRÅN SEMPERMED



	sempermed® syntegra IR latex free	sempermed® syntegra green latex free	sempermed® supreme
<b>TYP</b>	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning
<b>MATERIAL</b>	Syntetisk polyisopren	Syntetisk polyisopren	Naturlatex (NR)
<b>FÄRG</b>	Cremerfärgad	Grön	Naturvit
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkelvägg	0,19 - 0,24 mm	Min. 0,15mm	0,19 - 0,24 mm
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 9 N	≥ 9 N	≥ 12 N



	sempermed® supreme+	sempermed® GREEN M	sempermed® senso
<b>TYP</b>	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	Steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning	Tunn, steril operationshandske, puderfri, med syntetisk innerbeläggning
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)	Naturlatex (NR)	Naturlatex (NR)
<b>FÄRG</b>	Naturvit	Grön	Brun
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkelvägg	0,19 - 0,24 mm	Min. 0,2 mm	0,14 - 0,18 mm
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N

**OneMed Sverige AB**  
Box 8255 · 163 08 Spånga  
Tel:0770-111 115  
www.onemed.com

**Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.**  
Division Sempermed  
Austria · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22  
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com

Contact us!

We would be pleased to assist you.

