

Tøff beskyttelse mot kjemikalier, uovertruffen komfort

- Trelagsdesign for utmerket beskyttelse mot sterke kjemikalier, herunder også syrer, løsemidler og baser
- Tynn mil konstruksjon gir økt taktilitet og fingerferdighet
- Ekstra mykt materiale og ergonomisk design for en førsteklasses passform, følelse og fleksibilitet til bruk over lengre tid.
- Lavere akseptabel knappehullsforekomst (0.65 AQL) og utvidet mansjett med pålitelig beskyttelse mot farlige stoffer
- Silikonfri blanding og bearbeiding sørger for bedre produktbeskyttelse



Industrier

- Luftfartsindustrien
- Bilindustrien
- Ettermarked for bil
- Biovitenskap
- Kjemikalier
- Landbruk
- Maskiner og utstyr
- Metallbearbeiding
- Offentlige tjenester
- Lagerarbeid

Anbefalt for

- Inspeksjon, valg, kontroll av deler
- Montering og inspeksjon av komponenter
- Reparasjon og vedlikehold av utstyr
- Support og vedlikehold av produksjonslinjen
- Generelt ettermarked for bil
- Olje, væsker og filterbytte
- Blanding, sammensetning av faste stoffer og væsker
- Prøvetaking og bearbeiding
- Overføring av væsker og faste stoffer mellom fartøy og tanker og prosessutstyr

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytre hanskeoverflate	Teksturerte fingre
Revisjonsstandarder	ISO 9001
Produktsertifisering	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Pakkeoversikt	50 hansker per dispenser 10 dispensere per eske 500 hansker per eske
Lagringsinstruksjoner	Hold ut av direkte sollys; lagre på et kjølig og tørt sted. Holdes vekk fra kilder til ozon eller tenning
Produktsegmentering	Høyrisiko
Antistatisk	Ja EN1149
Vulkanisering kjemiske akseleratorer	Sinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) <i>Kun få mennesker vil være overfølsomme for dette stoffet, og kan utvikle en allergisk reaksjon/irritasjon.</i>

FYSISKE EGENSKAPER

	Typiske verdier		Testmetode
Lengde (mm/tommer)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Uten hull (Inspeksjonsnivå I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Håndflatetykkelse (mm/mils)	0.198 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
Fingertykkelse (mm/mils)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	FØR ALDRING	ETTER ALDRING	
Maksimal strekkfasthet (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Forlengelse ved bristepunkt (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Bruddlast (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTILLINGSINFORMASJON

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkode	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

Ytelsesstandarder og overholdelse av regelverk



For ytterligere informasjon, besøk oss på www.ansell.com, eller ring oss på

Europa, Midtøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia-Stillehavsregionen

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nord Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika og Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemerker som eies av Ansell Limited eller et av Ansell's datterselskaper. Patentert i USA og patentanmeldt i USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med enerett.

Hverken dette dokumentet eller annen uttalelse av eller på vegne av Ansell må tolkes som noen form for garanti eller at et Ansell-produkt egner seg for et bestemt formål. Ansell er ikke ansvarlig for egnetheten eller tilstrekkeligheten ved brukernes valg av hansker til et bestemt bruksområde.

