



RETINOSCOPE

Welch Allyn

Retinoskop för refraktionsbestämning och mätning av närsynhet.
Passar alla Welch Allyn strömkällor för 3,5 V.

Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.
WA-18245	Retinoscope	1



ÖRONTRATT ENGÅNGS

Welch Allyn

KleenSpec örontratt finns i barn- och vuxenstorlek och passar till Welch Allyn MacroView, Standard och Pocketotoskop.

Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.
WA-52432-UB	engångstratt, 2,75 mm	850
WA-52434-UB	engångstratt, 4,25 mm	850
WA-52401-B	behållare för engångstrattar, för väggmontage, med förvaring	1
WA-52400-B	behållare för engångstrattar, för väggmontage, utan förvaring	1

ÖRONTRATT FLERGÅNGS

Welch Allyn

Örontrattar för flergångsbruk, kan autoklaveras, kokas eller steriliseras i lösning.



Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.
WA-24302-U	örontratt, 2,5 mm	1
WA-24303-U	örontratt, 3,0 mm	1
WA-24304-U	örontratt, 4,0 mm	1
WA-24305-U	örontratt, 5,0 mm	1
WA-24400-U	Sats med fyra örontrattar (2,5, 3, 4 och 5 mm)	1
WA-22002	örontratt, 2,0 mm	1
WA-22003	örontratt, 3,0 mm	1
WA-22004	örontratt, 4,0 mm	1
WA-22005	örontratt, 5,0 mm	1



TÄTNINGSKRAGE SOFSEAL

Welch Allyn

Mjuk gummitätning för örontrattar till standard- och MacroView otoskop.
För enklare genomförande av trumhinnetest med bollpump.

Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.
WA-24330-B	vuxen, rekommenderas till örontratt 3,0, 4,0 och 5,0 mm	80
WA-24320-B	barn, rekommenderas till örontratt 2,0, 3,0 och 4,0 mm	80