

Instruktioner

HEINE Laddningsbara batterier



Läs dessa instruktioner noga före användning av de laddningsbara batterierna och var god spara dem för framtida bruk.

Säkerhetsinformation



Denna produkt skall sorteras som elektroniskrot vid sopsortering. Var vänlig kontrollera lokala villkor.

Användningsområde: HEINEs laddningsbara batterier får endast användas tillsammans med HEINEs laddningsbara handtag.

Generella säkerhetsinstruktioner:

Batterierna får ej:

- Utsättas för eld.
- Korts-lutas.
- Modifieras och höljet får ej tas av.
- Tappas i golvet eller utsättas för starka vibrationer.
- Sänk inte ner dem i vätska.
- Sterilisera ej.
- Utsättas för direkt solljus.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Förvaras kallt och torrt.
- Vid läcka, undvik kontakt mellan eventuell vätska och ögonen.
- Vid skada eller läcka, lämna omedelbart in det för återvinning.
- Får inte kasseras i vanliga sopor, utan skall lämnas in på av myndigheterna anvisad plats.

Säkerhetsanvändning:

- Den ideala temperaturen under laddning är mellan 10 °C and 35 °C.
- Utsätt inte det 3,5 V uppladdningsbara litiumbatteriet för temperaturer högre än 45 °C .
- Vänligen ladda ditt handtag med det nya batteriet så länge som föreskrivet innan användning.
 - Med NT200: 14 timmar för NiMH, 24 timmar för Li-jon.
 - Med NT300: Tills laddningsindikatorn har ett fast sken som visar att det är fulladdat.
 - Med mini NT: Tills laddningsindikatorn har ett fast sken som visar att det är fulladdat.

Observera:

För att förlänga det återuppladdningsbara batteriets livslängd, sätt tillbaka handtaget i NT200, NT300 eller mini NT laddaren efter användning. HEINE återuppladdningsbara batterier kan inte överladdas. De uppladdningsbara Li-jon batterierna är specifikt designade för användning med HEINE 3,5V system.

Tekniska specifikationer

Utpänning:	3,7 V (Li-ion L) 3,5 V (Li-ion) 3,5 V (NiMH) 2,5 V (NiMH)
Miljövillkor:	Normal användning: +10°C till +40 °C Förvaring: + 5 °C till +45 °C Transport: -20 °C till +45 °C
Relativ fuktighet:	30 % till 75 %
Lufttryck:	700hPa till 1060hPa
Skyddsklass:	IPX0

Angewandte Normen:

ISO 7000 (Graphic symbols for use on equipment)

CE 93/42/EWG/CEE/EEC

HEINE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany

Tel. +49(0)81 52/38-0 · Fax +49(0)81 52/38-202

E-Mail: info@heine.com · www.heine.com

med 7503 1/1.11

