



## HELSILIKONKATETER

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>         | Gjennomsiktig silikon                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Liggetid:</b>          | Opptil 12 uker                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nelaton tipp:</b>      | Rund; og forsterket, hvilket gir en enkel innføring av kateteret og er komfortabel for pasienten                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dreneringshull:</b>    | Proporsjonale med innerlumen hvilket maksimerer drenasjen. Myk overgang ved skjæring av hullene gir mindre risiko for irritasjon av slimhinnen og blæreveggen, samt gir mindre risiko for at partikler skal feste seg                                                                                   |
| <b>Innerlumen:</b>        | Silikonmaterialet gir en litt større innerlumen enn latexkateter i samme størrelse                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Silikon materialet</b> | Vevsvennlig, reduserer risikoen for irritasjon av slimhinnen og forhindrer stendannelser på kateteret. Silikon er stivere enn latex og kan være fordelaktig ved vanskelige katetriseringer. Materialet er gjennomsiktig og man kan på denne måten oppdage eventuelle tilstoppinger i dreneringskanalen. |

| BARD Art.nr                  | Katetertype                           | Lengde og Ch                    | Ballong |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1658+ch+CE                   | Barn, 2-veis                          | 30 cm, Ch 8, 10                 | 5 ml    |
| 1658+ch+CE                   | Mannlig 2 veis                        | 40 cm, Ch 12-24                 | 10 ml   |
| 1668+ch+CE                   | Mannlig 2 veis                        | 40 cm, Ch 18-24                 | 30 ml   |
| 1661+ch+CE                   | Kvinnelig 2 veis                      | 23 cm, Ch 12-16                 | 10 ml   |
| 1658+ch+UK<br>Bardia Aquafil | Mannlig 2 veis<br>Inkl. sprøyte med   | 40 cm, Ch 12-24<br>sterilt vann | 10 ml   |
| 1661+ch+UK<br>Bardia Aquafil | Kvinnelig 2 veis<br>Inkl. sprøyte med | 23 cm, Ch 12-16<br>sterilt vann | 10 ml   |

Bard Norway AS  
Postboks 213  
1309 RUD

Tlf. 815 00 266 Fax 815 00 299  
support.nordic@crbard.com