


Tego®

- sikkerhetskobling for dialysekateter



- Lukket system som reduserer risikoen for kateterrelaterte infeksjoner (membran/split septum).
- Reduserer belastningen på kateter-åpningens luer lock.
- Steril og enkelt-pakket.
- Klinisk validert for bruk opp til 7 dager (skiftes hver 4. dialysebehandling).
- Kan brukes ved flow-hastighet opptil 600ml/min.
- Oppfyller anbefalinger i hht CDC guidelines.
- Reduserer belastningen på personalets fingre da klemmen på dialysekateteret ikke trenger lukkes/åpnes mellom de ulike momentene da Tego er selv-lukkende (klemme stenges dog etter avsluttet behandling).
- Grepsvennlig og lett å bruke.
- Rengjøres med vanlige desinfeksjonsmidler.
- Liten og nett samt myk overflate som øker komforten for pasienten.
- Deadspace 0,045ml
- Sikkerhetskobling for intravaskulære katetre, spesielt dialysekatetre



Bestillingsinformasjon

Artikkelnummer	Produktnavn	Forpakning
N671011D1000	Tego®-kobling	100 stk