



## PRODUKTBLAD ART.NR. 1276 FÖRLOSSNINGSBINDA

<b>Tillverkare:</b>	<b>Kronosept AB Box 223, 241 23 Eslöv, Sverige.</b>
<b>Produkt:</b>	<b>Extra lång och bred binda med runda ändar.</b>
<b>Användningsområde:</b>	<b>Lämplig att använda i samband med förlossningar, som nattbinda, vid kraftig menstruation och vid lätt inkontinens.</b>
<b>Total vikt:</b>	<b>ca. 18,0 g / binda</b>
<b>Total längd:</b>	<b>300 mm</b>
<b>Längd absorberande del:</b>	<b>253 mm</b>
<b>Bredd:</b>	<b>75 mm</b>
<b>Absorptionskapacitet enl. ISO 11948-1 Rothwell:</b>	<b>278 g.</b>

### Råmaterial

<b>Absorberande material:</b>	<b>Sulfatcellulosa – TCF (Total Chlorine Free).</b>
<b>Superabsorbent:</b>	<b>Produkten innehåller ej SAP.</b>
<b>Läckage barriär:</b>	<b>100% Polyeten, bredd 95 mm, tjocklek 20 my, vit.</b>
<b>Nonwoven:</b>	<b>100% Polypropen, 22 g/m<sup>2</sup>.</b>
<b>Fastsättning:</b>	<b>Limsträngar.</b>
<b>Silikonpapper:</b>	<b>Bredd 35 mm, 40 g/m<sup>2</sup>.</b>
<b>Märkning:</b>	<b>Produkten är CE märkt som medicinteknisk produkt i klass 1.</b>
<b>Miljö/hälsoinformation:</b>	<b>Inga hälsovådliga komponenter eller tillverknings tekniker användes. Tillverkningen är en ren maskinell konvertering av material från rullar till färdiga produkter och påverkar inte miljön negativt med avfall eller utsläpp. Produkten är ej optiskt blekt och innehåller inte någon pvc, latex, parfym eller hudvårdsprodukter. Sulfatmassan som användes i denna produkt, tillverkas på ett miljövänligt sätt och bleks helt utan användning av klor.</b>
<b>Miljömärkning:</b>	<b>Produkten är inte miljömärkt men alla ingående råmaterial och produkten i sig uppfyller samtliga gällande kriterier för märkning enl. Svanen och Astma Allergi Förbundet.</b>



<b>Avfallsrekommendation:</b>	<b>Använda produkter behandlas som ej återvinningsbart pappers- och plastavfall. Produkterna bör gå till förbränning. Produkter får ej spolans ned i avloppssystemet.</b>
<b>REPA:</b>	<b>Kronosept AB är anslutna till REPA. Avdelningsförpackning sorteras som mjukplast. Transportförpackning sorteras som well-papp.</b>
<b>Avdelningsförp.:</b>	<b>20 bindor per polyetenpåse. Svetsförsluten, återförslutningsbar.</b>
<b>Transportförpackning:</b>	<b>10 paket per kartong. Mått: 795x235x270 mm. Bruttovikt: 4,12 kg.</b>
<b>Pall:</b>	<b>20 kartonger på en EUR-pall. Mått: 1200 x 800 x 1220 mm. Bruttovikt: 105,4 kg.</b>