

## Flexibiliteten i RENASYS

Vi vet att alla sår, alla läkare och alla budgetar är olika. Det är därför RENASYS-sortimentet kan skräddarsys för att möta dina behov, vilket ger dig möjligheten att välja den NPWT som är rätt för dig och dina patienter.

### För vårdpersonal

- Flexibilitet: RENASYS omfattande sortiment av skum- och gasvävsförband gör att du kan behandla de mest utmanande sår.
- Kraft och kapacitet: RENASYS EZ PLUS och MAX-apparaten ger extra kapacitet för behandling av stora, starkt vätskande sår.
- Användarvänlig: varje RENASYS-apparat är utformad för intuitiv hantering



### RENASYS° GO/EZ Plus Tillbehör

Förbandsmaterial och tillbehör som passar till både RENASYS Go och RENASYS Ez Plus

#### Förbandskit Gasväv med drän

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 66801255 | 10 Fr runt drän gasvävskit  | 5 |
| 66801256 | 10 mm Platt drän gasvävskit | 5 |
| 66801257 | 15 fr kanal drän gasvävskit | 5 |
| 66801258 | 19 fr runt drän gasvävskit  | 5 |

| Artikel nr | Storlek | Antal/fp |
|------------|---------|----------|
|------------|---------|----------|

#### Förbandskit skum

|          |                          |   |
|----------|--------------------------|---|
| 66800794 | Smal QC 10x8x3 cm        | 5 |
| 66800795 | Medium QC 20x12,5x3 cm   | 5 |
| 66800796 | Large QC 25x15x3 cm,     | 5 |
| 66800797 | X-large QC 48x41x1,5 cm, | 5 |

#### Förbandskit Gasväv

|          |                     |   |
|----------|---------------------|---|
| 66800933 | Smal soft gasväv    | 5 |
| 66800934 | Medium soft gasväv  | 5 |
| 66800935 | Large soft gasväv   | 5 |
| 66800936 | X-Large soft gasväv | 5 |
| 66800961 | Medium soft OR Kit  | 5 |
| 66800932 | Fistula kit         | 5 |

#### Kanister

|          |                    |   |
|----------|--------------------|---|
| 66800914 | Kanister Go 300 ml | 5 |
| 66800916 | Kanister Go 750 ml | 1 |
| 66800913 | Kanister Ez 250 ml | 1 |
| 66800914 | Kanister Ez 800 ml | 5 |

#### Tillbehör

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| 66800799 | SoftPort                      | 5  |
| 66800394 | NPWT T Film 20x30cm           | 10 |
| 66800853 | NPWT T Film 40x60cm           | 10 |
| 66800391 | Gasrullar                     | 5  |
| 66800971 | Y-Konnecter                   | 10 |
| 66801082 | Adhesive Gel patch            | 10 |
| 66801252 | 10 mm Platt drän assecori kit | 10 |
| 66801253 | 15 Fr Kanal drän assecori kit | 10 |
| 66801254 | 19 runt drän assecori kit     | 10 |