



### Användningsområden

För disk av glas, porslin, plast och rostfritt i alla vatten. Ej lämpligt för aluminiumgods.

### Produktegenskaper

Pollux är ett effektivt flytande maskindiskmedel anpassat för professionella maskiner med automatdosering.

### Produktfördelar

- Miljömärkt med Svanen
- Fritt från fosfater och NTA

Benämning	Pollux 08
Produktgrupp	Maskindiskmedel
Utseende	Genomskinlig vätska
Densitet (20 °C)	1190 kg/m <sup>3</sup>
pH Koncentrat	ca 14
pH Brukslösning	ca 11

### Doseringsanvisning

Dosering sker automatiskt och är beroende av vattnets hårdhet och hur hårt smutsat diskodset är. Dosering ställs in av Rekal's representant.

Produkten är optimerad för mjukt och medelhårt vatten.

### Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
10350	5 liter dunk	3
10355	10 liter dunk	-
10360	800 lit cont	-

### Transport och förvaring

Tål temperaturer ner till -5°C

### Säkerhetsföreskrifter

Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information. Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

