

Infusionsaggregat > Oluftat B86 PVC fritt



green line ® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Infusionsaggregat B86 är specialtillverkat för att passa till infusionsbehållare av plastmaterial. Våra unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.

I det breda sortimentet finns aggregat med olika slanglängder, inbyggd R-LOCK (backventil), för infusionspump, med integrerad 3-vägskran.

Patenterad rullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt. Passar bra i våra Argus infusionspumpar A707/717.

Materialspekifikation (generell):

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren

Vätskefilter: 15 my - Polyamid 6.6

Slang: PVC-fri green line®

Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen

3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen

Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringmetod: Etylenoxid

Standarder

DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.

För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.

Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.






Bild 1 374808 Oluftat infusionsaggregat

Bild 2 374817 Oluftat infusionsaggregat med löstagbar 3-vägskran med 15 cm slang

Bild 3 374812 Oluftat infusionsaggregat med SELF-LOCK Luer, backventil samt löstagbar 3-vägskran med 15 cm slang

Generell specifikation

- Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för att minska risken för perforation av infusionspåsen.
- Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar noggrann kontroll av den inställda droptakten. Vätskefilter med 176 mm²verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm
- Slang Ø 3,0x4,1 mm. Fyllnadsvolym: 12,4 ml, 175 cm slang 21,2 ml, 300 cm slang
- Rullklämma - för noggrann inställning av droptakten +/-10%
- Roterbar Luer-Lock, Rullock som garanterar säker förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar läckage, samt förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
374816	Inf agg B86 300cm green line®	8	80	N	N	S	
374808	Inf agg B86 green line®	10	100	N	N	S	
374817	Inf agg B86 löstb 3-v-kran m 15cm slang green line®	10	80	N	N	S	
374812	Inf agg B86 RLL SELF LOCK backventil löstb 3-v-kran m 15cm	10	80	N	N	S	

Produktbladsnr 101

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-12-28 11:11