



POLYREG SOPSÄCK

Sopsäckar tillverkade av återinsamlad, återvunnen LDPE. Ett bättre miljöalternativ som också är 100% återvinningsbart.

Användningsområde

För lättare till tyngre avfall beroende på tjocklek.

Material

100% återinsamlad och återvunnen LDPE. Viss ofarlig lukt från återvinningsprocessen kan kvarstå i produkten - ett kvitto på att du har gjort ett bra miljöval.

Förpackning

Förpackade på rulle

Återvinning

Återvinns som mjukplast eller förbränning. Vid förbränning bildas endast vatten och koldioxid. Energin som utvinns under processen kan användas för t.ex. uppvärmning.

N Bättre miljöval

Art.nr	Storlek	Tjocklek	Färg	Antal/rle	Antal/krt	Antal/pall
5090319	60 l 550 x 900 mm	0,040 mm	Svart	25 st	10 rlr	50 krt
5000047	60 l 550 x 900 mm	0,045 mm	Svart	25 st	9 rlr	45 krt
5090320	70 l 600 x 900 mm	0,040 mm	Svart	25 st	6 rlr	70 krt
5000009	70 l 600 x 900 mm	0,040 mm	Transp	25 st	6 rlr	48 krt
5000097	70 l 600 x 900 mm	0,040 mm	Vit	25 st	6 rlr	48 krt
5000005	70 l 680 x 800 mm	0,050 mm	Grå	25 st	12 rlr	24 krt
5000004	70 l 600 x 900 mm	0,050 mm	Svart	25 st	6 rlr	48 krt
5090141	70 l 600 x 900 mm	0,080 mm	Svart	10 st	12 rlr	45 krt
5090179	110 l 870 x 900 mm	0,060 mm	Svart	25 st	9 rlr	24 krt
5000046	125 l 750 x 1150 mm	0,040 mm	Svart	10 st	15 rlr	42 krt
5000086	125 l 750 x 1150 mm	0,040 mm	Svart	25 st	6 rlr	48 krt
5000007	125 l 750 x 1150 mm	0,050 mm	Svart	10 st	15 rlr	36 krt
5000010	125 l 750 x 1150 mm	0,050 mm	Svart	25 st	6 rlr	40 krt
5090234	125 l 750 x 1150 mm	0,060 mm	Svart	25 st	6 rlr	40 krt
5000096	125 l 750 x 1150 mm	0,040 mm	Vit	25 st	6 rlr	48 krt
5000060	125 l 750 x 1150 mm	0,040 mm	Transp	10 st	15 rlr	42 krt
5090413	125 l 750 x 1150 mm	0,040 mm	Transp	25 st	6 rlr	40 krt
5000088	125 l 750 x 1150 mm	0,050 mm	Transp	25 st	6 rlr	40 krt
5090229	125 l 750 x 1150 mm	0,090 mm	Blå	10 st	6 rlr	46 krt
5000014	160 l 800 x 1250 mm	0,060 mm	Svart	10 st	10 rlr	40 krt

Art.nr	Storlek	Tjocklek	Färg	Antal/rle	Antal/krt	Antal/pall
5090146	160 l 800 x 1250 mm	0,065 mm	Svart	25 st	6 rlr	20 krt
5000087	160 l 800 x 1250 mm	0,060 mm	Transp	10 st	10 rlr	40 krt
5000079	160 l 760 x 1300 mm	0,070 mm	Svart	10 st	12 rlr	30 krt
5000015	240 l 870 x 1400 mm	0,070 mm	Svart	10 st	8 rlr	36 krt
5090174	350 l 1050 x 1450 mm	0,075 mm	Svart	5 st	10 rlr	30 krt