



## Aura Led P45 ball filament 2.8W/E27 dimmable

Artikelnummer 373328

Dekorative LED-filamentlampor med god färgåtergivning som passar utmärkt i hotell, restauranger och entréer där ett mjukt ljus önskas. Vi erbjuder ett komplett sortiment i olika former och storlekar. Livslängden är 15 000/25 000 timmar.

### Produktegenskaper

Max omgivningstemperatur	0°C - +40°C
Primära material	Glas; PC
Diameter (tub), mm	45
Längd, inkl sockel (mm)	75

### Teknisk data

Spridningsvinkel	320°
Starttid (60%)	<1
Sockel	E27
Nominell livslängd	25000

### Livstid

Antal tänd/släck	40000
------------------	-------

### Fotometriska data

Färgåtergivning (CRI)	≥80
SDCM	≤6
Färgtemperatur (K)	2700
Färgkod	827
Typ av ljuskälla	LED
Ljusutbyte (lm/W)	93
Ljusflöde (lm)	260

### Elektrisk data

Kvicksilver, mg	N/A
Watt (W)	2,8
Energiklass	F