

Aura Lights LED-retrofit sortiment

Byt ut dina glöd- och halogenlampor och nå en energibesparing på upp till 80 %



- Energieffektiv
- Hög färgåtergivning
- Dimbar
- Kviksilverfri
- Lång livslängd
- Minskade underhållskostnader
- Utmärkt i kalla miljöer
- Tänder omedelbart

Användningsområden

- Offentliga lokaler
- Kontor
- Korridorer
- Retail

Aura Light erbjuder ett komplett retrofit-sortiment som gör att du på ett enkelt sätt kan spara energi genom att byta ut dina glöd- och halogenlampor mot mer energieffektiva LED-lampor. Det är ett miljövänligt alternativ då LED-ljuskällor inte innehåller kvicksilver samtidigt som de har en lång livslängd. Aura Lights sortiment av LED-lampor är av hög kvalitet, har en hög färgåtergivning och en livslängd på upp till 35 000 timmar. Välkommen att kontakta oss för mer information om retrofit-sortimentet.

Aura Light's LED-retrofit sortiment | Tekniska specifikationer

FAKTURUTA	ART NR	ARTIKEL	ERSÄTTNING (W)	KELVIN (K)	LIVS-LÄNGD L70 (H)	SPRID. VINKEL	CRI	SOCKEL	SPÄNNING	LUMEN	LM/W	LÄNGD (MM)	DIAMETER (in.)	ENERGI-KLASS
	374001	LED Aura Normal, 6,6 W Dim	40 W	2700 K	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	470	>67	4.3	2.4	A+
	374002	LED Aura Normal, 10,5 W Dim	60 W	2700 K	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	806	>80	4.7	2.4	A+
	374003	LED Aura Normal, 12 W Dim	75 W	2700 K	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	1060	>88	4.9	2.4	A+
	374501	LED Aura Kronform, 4,6 W Dim	25 W	2700 K	25.000	260°	>80	E14	220-240V AC	250	>54	4.4	1.5	A+
	374503	LED Aura Kronform, 6,5 W Dim	40 W	2700 K	25.000	260°	>80	E14	220-240V AC	470	>72	4.4	1.5	A+
	374506	LED Aura Klotform, Klar, 4,6 W, E14 Dim	25 W	2700 K	25.000	250°	>80	E14	220-240V AC	250	>54	3.5	1.8	A+
	374508	LED Aura Klotform, Klar, 4,6 W E27 Dim	25 W	2700 K	25.000	240°	>80	E27	220-240V AC	250	>54	3.5	1.8	A+
	375001	LED Aura reflektor, 5,3W, Dim, COB	35 W	3000 K	25.000	36°	>80	GU10	220-240V AC	370	>69	2.2	2.0	A+
	375002	LED Aura reflektor, 7,5 W, Dim, COB	50 W	3000 K	35.000	30°	>80	GU10	220-240V AC	500	>67	2.3	2.0	A+
	376001	LED Aura reflektor, 5,5 W, 12V Dim	35 W	3000 K	35.000	36°	>85	GU5,3	12V DC	350	>64	2.0	2.0	A+
	376002	LED Aura reflektor, 7 W, 12V Dim AHC	50 W	3000 K	35.000	36°	>85	GU5,3	12V DC	450	>64	2.0	2.0	A+



* Med reservation för ändringar. För senast uppdaterade version av detta produktblad, vänligen se: www.auralight.se