




Buntband i Polyamid 66 Standard

• T-serien i PA66 Svart



Buntband i T-serien för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika material kan dessa band användas i stort sett alla typer av applikationer.

Egenskaper och fördelar

- Svarta buntband med UV-tålighet för användning i utomhusapplikationer
- Tillverkad av 100% högkvalitativ plast, enkel att återvinna
- Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
- Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
- Den böjda änden underlättar ett snabbt montage



För materialinformation, se sida 22.



TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max		Matr.	Färg	Förp innehåll	E-nr	Art-nr
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Svart (BK)	100	15 160 53	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Svart (BK)	100	-	111-02370
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Svart (BK)	100	15 160 60	111-02010
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Svart (BK)	100	15 160 61	111-02500
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Svart (BK)	100	15 160 64	111-03011
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Svart (BK)	100	15 160 68	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Svart (BK)	100	15 160 72	111-03500
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Svart (BK)	100	15 160 74	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Svart (BK)	100	-	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Svart (BK)	100	-	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Svart (BK)	100	15 160 81	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Svart (BK)	100	-	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Svart (BK)	500	-	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Svart (BK)	100	-	111-08010
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Svart (BK)	100	-	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Svart (BK)	100	-	111-05410
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Svart (BK)	100	-	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Svart (BK)	100	-	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Svart (BK)	100	-	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Svart (BK)	100	15 160 87	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Svart (BK)	50	15 160 91	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Svart (BK)	50	-	111-12403
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Svart (BK)	25	-	111-15405

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
MOQ kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



Buntband i Polyamid 66 Standard

• T-serien i PA66 Svart

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max	N	Matrl.	Färg	Förp innehåll	E-nr	Art-nr
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Svart (BK)	25	-	111-00124
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Svart (BK)	25	-	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Svart (BK)	25	-	111-15300
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	Svart (BK)	100	-	111-25102
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Svart (BK)	25	-	111-25001
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	Svart (BK)	25	-	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Svart (BK)	25	-	111-25200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
MOQ kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



Buntband Polyamid 6.6 standard

• T-serien Färgad PA66

Buntband i T-serien för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika material kan dessa band användas i stort sett alla typer av applikationer.

Egenskaper och fördelar

- Färgade buntband finns i flera olika storlekar
- Lämpliga för t ex märkningsapplikationer
- Tillverkad av 100% högkvalitativ plast, enkel att återvinna
- Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
- Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
- Den böjda änden underlättar ett snabbt montage
- Andra färger kan fås på begäran



T Serien

**Appliceringsverktyg,
se sida 302.**

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max	N	Matrl.	Färg	Förp innehåll	E-nr	Art-nr
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Blå (BU)	100	-	116-01816
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Grön (GN)	100	-	116-01815
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Gul (YE)	100	-	116-01814
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Röd (RD)	100	-	116-01812

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
MOQ kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.