

Tillbehör infusion/injektion > 3-vägskranar




green-line® är benämningen på vårt PVC-fria sortiment.

Våra trevägskranar fungerar för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängnings slang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangens för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen på vissa av kranarna vilket ger ett friare arbetssätt.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®:

Är integrerat direkt på 3-v kranen eller på slangdelen. Ytterst liten dead-space 0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.



Materialspecifikation

Slang: PVC (DEHP-fri) eller PVC-fri green line®
 Kran: Polykarbonat/Polyetylen
 Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen
 Flowstop: Hydrofobiskt filter
 Rull-Lock: ABS (akrylnitril-butadien och styren monomer)
 Kranens innerdiameter: 2,2 mm
 Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar (29 psi)

Steriliseringmetod: Etylenoxid

EN standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
714546	3-v kran 10cm roterbar Y-SWAN-LOCK® slang	10	80	N	J	S	TOTM
1725500	3-v-kran 1200psi	50	50	N	N	S	NEJ
714510	3-v-kran 120cm slang	10	80	N	J	S	TOTM
714817	3-v-kran 120cm slang green line®	100	100	N	N	S	NEJ
714836	3-v-kran 15cm mikroslang fast Luer-Lock green line®	10	100	N	N	S	NEJ
714837	3-v-kran 15cm mikroslang roterbar Luer-Lock green line®	10	100	N	N	S	NEJ
714506	3-v-kran 15cm slang	10	100	N	J	S	TOTM
714833	3-v-kran 15cm slang R-L-L green line® SELF-LOCK	100	100	N	N	S	NEJ
714507	3-v-kran 30cm slang	10	80	N	J	S	TOTM
714508	3-v-kran 60cm slang	10	80	N	J	S	TOTM
714815	3-v-kran 60cm slang green line®	100	100	N	N	S	NEJ
714509	3-v-kran 90cm slang	10	80	N	J	S	TOTM
445852	3-v-kran roterbar, vit	50	600	N	N	S	NEJ
714537	3-v-kran sido SWAN-LOCK® 15cm slang	10	100	N	J	S	TOTM
714861	3-v-kran sido SWAN-LOCK® 15cm slang green line	10	100	N	N	S	NEJ
445101	3-v-kran sido SWAN-LOCK®, blå	50	600	N	N	S	NEJ
445103	3-v-kran två (stora) SWAN-LOCK®, blå	50	400	N	N	S	NEJ
714519	3-v-kran två SWAN-LOCK® 15cm slang	10	100	N	J	S	TOTM
714806	3-v-kran två SWAN-LOCK® 15cm slang green line	10	100	N	N	S	NEJ
714860	3-v-kran två SWAN-LOCK® 15cm slang green line	10	100	N	N	S	NEJ
714828	3-v-kran två SWAN-LOCK® mikro 15cm slang, blå green line®	10	100	N	N	S	NEJ
445102	3-v-kran två SWAN-LOCK®, blå	50	600	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 401

Senaste versionen finns alltid på www.codanriplus.se

Utskriftsdatum 2015-12-07 08:55