



POLYREG SOPSÄCK

Sopsäckar tillverkade av återinsamlad, återvunnen LDPE. Ett bättre miljöalternativ som också är 100% återvinningsbart.

Användningsområde

För lättare till tyngre avfall beroende på tjocklek.

Material

100% återinsamlad och återvunnen LDPE. Viss ofarlig lukt från återvinningsprocessen kan kvarstå i produkten - ett kvitto på att du har gjort ett bra miljöval.

Förpackning

Förpackade på rulle

Återvinning

Återvinns som mjukplast eller förbränning. Vid förbränning bildas endast vatten och koldioxid. Energin som utvinns under processen kan användas för t.ex. uppvärmning.

N Bättre miljöval

| Art.nr | Storlek | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/krt | Antal/pall |
|---------|---------------------|----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 5090319 | 60 l 550 x 900 mm | 0,040 mm | Svart | 25 st | 10 rlr | 50 krt |
| 5000047 | 60 l 550 x 900 mm | 0,045 mm | Svart | 25 st | 9 rlr | 45 krt |
| 5090320 | 70 l 600 x 900 mm | 0,040 mm | Svart | 25 st | 6 rlr | 70 krt |
| 5000009 | 70 l 600 x 900 mm | 0,040 mm | Transp | 25 st | 6 rlr | 48 krt |
| 5000097 | 70 l 600 x 900 mm | 0,040 mm | Vit | 25 st | 6 rlr | 48 krt |
| 5000005 | 70 l 680 x 800 mm | 0,050 mm | Grå | 25 st | 12 rlr | 24 krt |
| 5000004 | 70 l 600 x 900 mm | 0,050 mm | Svart | 25 st | 6 rlr | 48 krt |
| 5090141 | 70 l 600 x 900 mm | 0,080 mm | Svart | 10 st | 12 rlr | 45 krt |
| 5090179 | 110 l 870 x 900 mm | 0,060 mm | Svart | 25 st | 9 rlr | 24 krt |
| 5000046 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,040 mm | Svart | 10 st | 15 rlr | 42 krt |
| 5000086 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,040 mm | Svart | 25 st | 6 rlr | 48 krt |
| 5000007 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,050 mm | Svart | 10 st | 15 rlr | 36 krt |
| 5000010 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,050 mm | Svart | 25 st | 6 rlr | 40 krt |
| 5090234 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,060 mm | Svart | 25 st | 6 rlr | 40 krt |
| 5000096 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,040 mm | Vit | 25 st | 6 rlr | 48 krt |
| 5000060 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,040 mm | Transp | 10 st | 15 rlr | 42 krt |
| 5090413 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,040 mm | Transp | 25 st | 6 rlr | 40 krt |
| 5000088 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,050 mm | Transp | 25 st | 6 rlr | 40 krt |
| 5090229 | 125 l 750 x 1150 mm | 0,090 mm | Blå | 10 st | 6 rlr | 46 krt |
| 5000014 | 160 l 800 x 1250 mm | 0,060 mm | Svart | 10 st | 10 rlr | 40 krt |

| Art.nr | Storlek | Tjocklek | Färg | Antal/rle | Antal/krt | Antal/pall |
|---------|----------------------|----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 5090146 | 160 l 800 x 1250 mm | 0,065 mm | Svart | 25 st | 6 rlr | 20 krt |
| 5000087 | 160 l 800 x 1250 mm | 0,060 mm | Transp | 10 st | 10 rlr | 40 krt |
| 5000079 | 160 l 760 x 1300 mm | 0,070 mm | Svart | 10 st | 12 rlr | 30 krt |
| 5000015 | 240 l 870 x 1400 mm | 0,070 mm | Svart | 10 st | 8 rlr | 36 krt |
| 5090174 | 350 l 1050 x 1450 mm | 0,075 mm | Svart | 5 st | 10 rlr | 30 krt |