

## Pannlampa ri-focus® LED

Artikelnummer: 582-5080 (riester 6091)



### Beskrivning:

LED(140 lumen)lampa med upp till 50.000 timmar

Vit LED 6.500 Kelvin

Focuserbar LED på 40 cm avstånd ca Ø 40 mm – Ø 200 mm

Justerbart huvudband med batterikasett.

On/Off knapp på batterikasetten

Rengöring av pannbandet görs lätt då vadderingen på insidan går att ta loss och tvätta, extra vaddering medföljer vid leverans.

4 stycken laddningsbara AAA batterier

Drifttid vid fulladdat batteri ca 90 minuter

Batteriladdare Input: AC 100~240V, 50/60Hz 0.3A Output: DC6.4V / 0.5A

Uttag för laddning direkt i batterikasetten på pannbandet.

Vikt: 210 g utan batterier och 259 g med 4 st AAA-batterier.

Garantitid 24 månader.

OBS! Lampan fungerar inte då laddaren är ansluten till batterikasetten. Koppla ifrån laddaren och slå på strömbrytaren.

### Rengöring:

Samtliga ingående delar går att göra rent med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Använd en mjuk tygduk fuktad med rengöringsmedlet.

Pannlampan kan inte steriliseras eller autoklaveras.

Pannlampa ri-focus LED är tillverkad enligt direktiv 93/42/EEC för medicinsk utrustning.

Tillverkare: Rudolf Riester GmbH, Postfach 35, DE-72417 Jungingen, Tyskland