

Dominant Flex



STOR FLEXIBILITET



Dominant Flex – kirurgisk suggpump

Dominant Flex

Den första sugpumpen från Medela med inställbar flödes hastighet


Ger tillförlitlig och enkel sugning med god hygien. Sugpumpen Dominant Flex kan användas för allmän sugning eller som en reservenhet för en väggsug inom följande användningsområden, sjukhus, ambulerande kirurgi, kliniker och läkarmottagningar: allmän kirurgi, fettsugning, endoskopi, sugning av luftvägar, neurokirurgi och sårdränage.

Välj flödes hastighet. Nu behöver du inte längre byta pump när en annan flödes hastighet krävs. Standardinställningen för Dominant Flex är 50 l/min. När snabbare uppbyggnad av vakuuemet krävs, trycker du bara på CleanTouch-knappen för 60 l/min. För känsliga användningsområden där det är viktigt med låg ljudnivå trycker du på knappen för 40 l/min för att reducera ljudnivån.

Välj tillförlitlighet. I vår utvecklingsprocess för nya pumpar tar vi alltid hänsyn till våra kunders behov. Medela använder hållbara material, testar nya konstruktioner om och om igen och använder smarta lösningar för att fortsätta vår tradition av att erbjuda långlivade och högkvalitativa pumpar.

Välj hygieniskt skydd. Pumphöljets design på Dominant Flex, CleanTouch-knapparna och placeringen av driftelement reducerar tiden som måste avsättas till rengöring. För ytterligare skydd finns ett stort sortiment av filter. Vårt system för uppsamling av vätska ger ett integrerat skydd.

Ett enkelt val. Våra experter har framgångsrikt lyckats kombinera smart ingenjörskap och enkel användning. Dominant Flex invändiga konstruktion reducerar underhållet. Det är intuitivt och enkelt att använda pumpen, med lysdioder som visar det aktiva läget.



Stor flexibilitet

Med Dominant Flex ökar flexibiliteten och fler uppgifter kan utföras med bara en pump. Standardinställningen av flödes hastigheten på 50 l/min är en perfekt startpunkt för de flesta användningar. Om du behöver en snabbare uppbyggnad av vakuu met, räcker det med att trycka på knappen för 60 l/min för att starta sugpumpens turboläge. Om du i stället trycker på knappen för 40 l/min startas det tysta driftläget direkt.



Flödes hastigheten kan ändras med en knapptryckning

Schweizisk tillförlitlighet

Medela uppfyller de löften som man förväntar sig av etiketten "Tillverkad i Schweiz". Vi har dragit nytta av våra mer än 50 års erfarenhet av medicinska sugpumpar för att skapa en modern drivenhet med kolv och cylinder. Värmeresistent, högteknologiskt material ger en långlivad, tillförlitlig drift. Patenterad teknik och intelligent konstruktion ger ett lågt underhållsbehov.



Högkvalitativa, hållbara komponenter

Mycket hygienisk

Högkvalitativa material i höljet klarar av att stå emot kraftiga desinfektionsmedel och det rundade huset i ett stycke är enkelt att rengöra. Knapparnas CleanTouch-teknik utan mellanrum eller spår gör det möjligt att styra allt med en knapptryckning. Pumpen kan användas utan händer med hjälp av fotpedalen på stativet.



Hygienisk tack vare intelligent konstruktion

Sofistikerad enkelhet

Medela har konstruerat sugpumpen Dominant Flex så att den ska vara enkel att använda samtidigt som den är mångsidig. Den stora vakuummätaren syns tydligt. Vakuumregulatorn med membran är enkel att justera till rätt vakuumnivå. Med CleanTouch-knapparna ändras flödet med en enkel knapptryckning. Pumpen finns i rackversion, portabel version och mobilversion för att passa in i den aktuella miljön. Medelas flergångs- och engångssystem för uppsamling av vätskor är speciellt utformat för att passa till och fungera med Medelas sugpumpar.



Tillförlitlighet möter modern teknik

Fördelar

- Dominant Flex är den första sugpumpen från Medela med inställbar flödes hastighet, så du kan välja snabbare vakuumbildning eller tystare användning.
- Vår schweiziska utvecklings- och tillverkningsprocess ger mekanisk precision och perfekta prestanda.
- Tillförlitlighet genom mer än 50 års erfarenhet, anpassad till moderna behov.
- Pumpens enkla invändiga konstruktion reducerar underhållet.
- Användarvänlig tack vare smart design och ett stort sortiment av passande tillbehör.
- 5 års garanti.

Tillbehör

Engångssystem för uppsamling av vätska

Engångssugutrustning och flergångsflaska i polycarbonat bidrar till hygienisk, enkel hantering och effektiv vätskehantling. Storlekar: 1,5 och 2,5 liter.



Slangsortiment

Tillverkad av silikon eller PVC.



Flergångssystem för uppsamling av vätska

Autoklaverbara flaskor i polysulfon och lock för enkel och ekonomisk uppsamling av sekret. Storlekar: 1, 2, 3 och 5 liter.



Fotstyrd vakuumregulator för vakuumreglering utan att använda händerna

Kan anslutas till Medelas vanliga sugflaskor.



Filtersortiment

För att skydda pumpen från överströmning, skydda miljön från bakterier och för att neutralisera lukt.






Fotpedal (på/av-knapp)



Kabellängd 3,5 m.



Komplettera Dominant Flex-pumpen med Medelas tillbehör för ännu större flexibilitet och enkel användning.

Tekniska data

	högt vakuum - 95 kPa - 713 mmHg
	högt flöde 40 l/min. 50 l/min. 60 l/min.
	9,3 kg (rackversion)

	H x B x D (rackversion) 210 x 305 x 375 mm
	Effekt 100-240 V

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EEC), IIa		
	5 års garanti		
			

Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Lokal kontakt:

Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 (0)8 588 03 200
Fax +46 (0)8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se