

Product Data Sheet

Otoskophuvud F.O. BETA 200 HEINE

REF: B-001.11.500



Tryckt: 26.4.2016

| | | |
|----------------------------------|------|--|
| REF | |  |
| B-001.11.500 | 2,5V | |
| Material: | | |
| Egenskaper: | | <p>HEINE BETA 200® F.O. Otoskophuvud med 2,5V XHL glödlampa är ett kvalitetsinstrument designat för daglig användning på kliniker och sjukhus. Det reptåliga glasfönstret har 3x förstoring och ger användaren ett obehindrat synfält av trumhinnan helt utan förvrängningar och med korrekt färgåtergivning för säkrare diagnos.</p> <p>HEINE BETA 200® F.O. Otoskophuvud kan användas tillsammans med HEINE AllSpec® engångsörontrattar.</p> <p>Instrumenthuvudet är gjort i metall vilket ger det slitstyrka och gör det lätt att rengöra. Insidan av instrumenthuvudet är matt-svart för att eliminera störande reflexer.</p> <p>HEINE BETA 200® F.O. Otoskophuvud med 2,5V XHL glödlampa skall endast användas med 2,5V handtag, exempelvis BETA batterihandtag (X-001.99.118). Instrumenthuvudet är uppgraderingsbart till 3,5V genom att byta till en 3,5V XHL glödlampa (X-002.88.078) samt ett uppladdningsbart 3,5V BETA handtag eller vägggenhet. En sådan uppgradering dubblar instrumentets ljusstyrka.</p> |
| Steril produkt: | | Nej |
| Hållbarhetstid: | | |
| MBA/st: | | 1 |
| Avdelningsförpackning/st: | | |
| Transportlåda/st: | | |