

T-Mat Flex

En tvättbar textilmatta med hög absorption



Grå



Mer än 80 % av smutsen kommer in utifrån. Med effektiva entrélösningar stoppas smutsen redan i entrén. Minskad nedsmutsning gör den dagliga rengöringen lättare, men framför allt så minskar slitaget av golven.

Användningsområde

T-Mat Flex är en effektiv och snygg torkmatta som passar till många olika entréer.

Den är utmärkt till objekt med tvättmaskin där man själv vill ta hand om underhållet av mattan.

I tufft utsatta entréer placeras T-Mat Flex som sista steget i en komplett entrélösning tillsammans med V-Mat skrapmatta. I den lilla entrén eller i entrén inne i gallerian klarar sig T-Mat Flex mycket bra utan en skrapmatta.

Produktbeskrivning

- Fibrerna i T-Mat Flex tvinnas och ger en effektiv och slitstark textilmatta som både tar hand om och gömmer smuts och fukt. T-Mat Flex absorberar hela 3,5 l/m².
- T-Mat Flex finns i en snygg mörkgrå färg som passar utmärkt i butiken, hotellet, på kontoret eller i andra entréer.
- Baksidan är tillverkad av 100 % nitrilgummi. Det ger en flexibel baksida som ligger bra på plats. Det gör att mattan enkelt kan rullas ihop för rengöring under mattan. Men framför allt så gör det att mattan kan maskintvättas och torkas i 60° C.
- T-Mat Flex kommer i två storlekar: 60 x 85 cm och 85 x 150 cm, anpassade för att få plats i tvättmaskinen. T-Mat Flex finns även kundanpassad - bredd 85 alt 115 cm och valfri längd.
- T-Mat Flex är brandklassad i Cf.

Teknisk specifikation

- Fibern tillverkat av 100 % HTN (high twisted nylon).
- Slitstarka färger tack vare att nylonfibern färgas redan i granulatet.
- Öppen klippt lugg av twistade fibrer, 500 gr/m².
- Baksida av 100 % nitrilgummi.
- Höjd: totalt 11 mm varav lugg 7 mm.
- Vikt (totalt): Ca 2 280 gr/m².
- Vattenbindning: Ca 3,5 l/m²
- Maskintvättbar i 60° C.

Skötsel

Dammsug mattan regelbundet - från varje dag till någon gång i veckan beroende på antal passager och väderlek.

Tack vare att T-Mat Flex är en tvättbar matta så kan dammsugningen naturligtvis ersättas med tvätt.

Tänk på att en effektiv matta behåller mycket smuts. Ju oftare mattan underhålls desto effektivare blir den att behålla och hantera smutsen.

Torkmattor - textilmattor	Mörk grå, 60 x 85 cm 2 stk/krt	Mörk grå, 85 x 150 cm 1 stk/krt	Mörk grå, kundanpassad Bredd 85 alt. 115 cm och valfri längd (min 1,5 m och max 8 m)
T-Mat Flex	141232	141233	524162