

# Product Data Sheet

Otoskophuvud BETA 400 HEINE

REF: B-008.11.400



Tryckt: 29.4.2016

<b>REF</b>	
B-008.11.400	
	
<b>Material:</b>	
<b>Egenskaper:</b>	<p>HEINE BETA 400® F.O. LED Otoskophuvud med LED HQ teknik är ett servicefritt, slitstarkt kvalitetsinstrument designat för daglig användning på kliniker och sjukhus. Det reptåliga glasfönstret ger 4,2x förstoring. Ljuset är steglöst justerbart mellan 3%-100% med fantastisk färgåtergivning (3,500 K, CRI: 97) även av röda nyanser (R9: &gt; 93) för säkrare diagnos. LED:n är utrustad med ett värmehanteringssystem som säkerställer att den höga ljusstyrkan (77 000 lux med örontratt), homogeniteten och färgåtergivningen upprätthålls hela den i princip obegränsade livslängden (100 000 timmar i drift). HEINE LED HQ - Rätt ljuskvalité hela livslängden, inga lampbyten, inget underhåll, färre batteribyten. HEINE BETA 400® F.O. LED Otoskophuvud skall endast användas med 3,5V HEINE handtag, exempelvis uppladdningsbara BETA 4 handtag eller EN100 väggenhet. HEINE BETA 400® F.O. LED Otoskophuvud kan användas tillsammans med HEINE AIIspec® engångsörontrattar.</p>
<b>Steril produkt:</b>	
<b>Hållbarhetstid:</b>	
<b>MBA/st:</b>	1
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>	1
<b>Transportlåda/st:</b>	