

Product Data Sheet

Oftalmoskop huvud BETA200 HEINE

REF: C-008.30.100



Tryckt: 29.4.2016

REF	
C-008.30.100	
	
Material:	
Egenskaper:	<p>HEINE BETA 200® LED Oftalmoskop huvud med LED HQ teknik är ett servicefritt, dammtätt oftalmoskop med steglös ljusreglering (3-100%) uppbyggt på en aluminiumram och designat för daglig användning på sjukhus och kliniker. Filter: Spalt, fixationsstjärna med polära koordinater, blåfilter, stor cirkel, liten cirkel och halvmåne. Alla filter kan kombineras med grönsfilter(röd-fritt). Dioptrier: 27 linser från -35D till +40D. LED:n är utrustad med ett värmehanteringssystem som säkerställer att ljus kvaliteten, homogeniteten och färgåtergivningen (CRI ≥ 97) upprätthålls hela den i princip obegränsade livslängden (100 000 timmar i drift). HEINE LED HQ - Rätt ljuskvalité hela livslängden, inga lampbyten, inget underhåll, färre batteribyten.</p> <p>Fönstret är infällt och antireflexbehandlat för att undvika störande ljusreflexer från omgivningen. Optiken är monterad på ett aluminiumchassi vilket resulterar i ökad hållbarhet och exaktare diagnostik då optiken inte påverkas av exempelvis förändrad temperatur. HEINE BETA 200® LED Oftalmoskop huvud med LED HQ teknik skall endast användas med 3,5V handtag, exempelvis uppladdningsbara handtag ur BETA 4-serien eller väggenhet.</p>
Steril produkt:	
Hållbarhetstid:	
MBA/st:	1
Avdelningsförpackning/st:	1
Transportlåda/st:	