

Tillbehör infusion/injektion > 3-vägskranar med och utan slang PVC fritt



green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Våra trevägskranar fungerar för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängningsslang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangens för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen på vissa av kranarna vilket ger ett friare arbetssätt.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®:

Är integrerat direkt på 3-v kranen eller på slangdelen som en y-koppling. Ytterst liten dead-space 0,07 ml resp. 0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Materialspecifikation

Slang: PVC-fri green line® val av Polypropylen, Polyuretan eller Polyetylen

Kran: Polykarbonat/Polyetylen

Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen

FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Kranens innerdiameter: 2,2 mm


Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

SWAN-LOCK® Fyllnadsvolym 0,09 ml singelprodukt, (Inbyggd = kort modell) fyllnadsvolym 0,07ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar (29 psi)

Steriliseringmetod: Etylenoxid

Standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
714849	3-v kran 105cm fast Y-SWAN slang green line®	10	80	N	N	S	
714846	3-v kran 15cm fast Y-SWAN slang green line®	10	80	N	N	S	
714847	3-v kran 20cm fast Y-SWAN slang green line®	10	80	N	N	S	
4991	3-v kran 30cm fast Y-SWAN slang green line® SELF LOCK	10	80	N	N	S	
714853	3-v kran SWAN-LOCK® 105cm fast Y-SWAN slang green line®	10	80	N	N	S	
714850	3-v kran SWAN-LOCK® 11cm fast Y-SWAN slang green line®	10	100	N	N	S	
714854	3-v kran SWAN-LOCK® 20cm fast Y-SWAN slang green line®	10	80	N	N	S	
5845	3-v-kran 100cm slang SELF LOCK green line®	10	80	N	N	S	
714845	3-v-kran 11cm fast Y-SWAN slang green line®	10	100	N	N	S	
714836	3-v-kran 12cm mikro slang R-L-L green line® SELF-LOCK	10	100	N	N	S	
714833	3-v-kran 12cm slang R-L-L green line® SELF-LOCK	100	100	N	N	S	
714861	3-v-kran 12cm slang sido SWAN-LOCK® green line®	10	100	N	N	S	
714837	3-v-kran 15cm mikro roterbar Luer-Lock green line®	10	100	N	N	S	
714868	3-v-kran 25cm mikroslang SELF LOCK green line®	100	100	N	N	S	
445101	3-v-kran en (liten) SWAN-LOCK® roterbar, blå	50	400	N	N	S	
5000200	3-v-kran högfloädes 400ml/min, 29 PSI	100	100	N	N	S	
445852	3-v-kran roterbar, vit	50	600	N	N	S	
445102	3-v-kran två (små) SWAN-LOCK® roterbar, blå	50	400	N	N	S	
445103	3-v-kran två (stora) SWAN-LOCK® roterbar, blå	50	400	N	N	S	
714841	3-v-kran två SWAN-LOCK® 100cm slang SELF LOCK green line®	10	80	N	N	S	
714806	3-v-kran två SWAN-LOCK® 12cm slang SELF-LOCK green line®	10	100	N	N	S	
714824	3-v-kran två SWAN-LOCK® 25cm sl SELF-LOCK green line®	10	80	N	N	S	
714839	3-v-kran två SWAN-LOCK® 50cm slang SELF LOCK green line®	10	80	N	N	S	
714828	3-v-kran två SWAN-LOCK® mikro 12cm sl blå green l® SELF LOCK	10	100	N	N	S	

