

Bottles, wide neck, square, with screw cap
















Space saving bottles made of HDPE, translucent with HDPE or LDPE screw cap.

- ▶ God kemikalieresistens, god temperaturlåghet
- ▶ Finns steril eller förpackat under aseptiska förhållanden
- ▶ Utmärkt stöttålighet

Perfekt för förvaring av vätska, fasta ämnen och pulver. Tät förslutning beroende på förslutningssystemet som används och applikation.











ORDER




VWR art.nr	Antal	Volym	BxDxH	Typ	Färg	Benämning	Hals, innerdiam.	Lock, färg
GOSSFCP100-04		100 ml	39×39×99 mm	LDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap not assembled	20 mm	Vit
GOSSFCP100-05		100 ml	39×39×99 mm	LDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap assembled	20 mm	Vit
GOSSLC150A-03		150 ml	50×50×95 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap assembled	37 mm	Röd
215-3252		150 ml	50×50×95 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Blå
215-0716		150 ml	50×50×95 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Röd
215-3272		150 ml	50×50×95 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap assembled	37 mm	Vit
215-0717		150 ml	50×50×95 mm	HDPE screw	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap	37 mm	Blå

				cap		assembled		
215-3253		150 ml	50×50×95 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Röd
215-3249		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Vit
215-0730		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Röd
215-3273		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap assembled	37 mm	Vit
215-1293		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap assembled	37 mm	Blå
GOSSLC500-04		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	58 mm	Röd
GOSSFCP500-03		500 ml	70×70×146 mm	LDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	20 mm	Vit
215-0734		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	58 mm	Röd
GOSSLC500-10		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated	58 mm	Vit
215-0735		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	-	58 mm	Blå
215-3274		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	58 mm	Vit
GOSSLC500-16		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap not assembled	58 mm	Röd
GOSSLC500-25		500 ml	108×108×259 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, with label	58 mm	Röd
GOSSFC500-12		500	70×70×157	HDPE screw	Ofärgad	Bottle, water sampling,	37 mm	Vit

		ml	mm	cap		with label		
GOSSFC520-08		500 ml	70×70×157 mm	LDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap not assembled	22 mm	Röd
GOSSFC520-10		500 ml	70×70×157 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	22 mm	Vit

Steri

VWR art.nr	Antal	Volym	B×D×H	Typ	Färg	Benämning	Hals, innerdiam.	Lock, färg
GOSSLC150A-05		150 ml	50×50×95 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Röd
215-0714		150 ml	50×50×95 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Röd
GOSSLC250-03		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap assembled	37 mm	Röd
215-3960		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, screw cap assembled	57 mm	Röd
GOSSLC250-06		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Röd
215-3961		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated, 1/bag packed	37 mm	Röd
215-3256		250 ml	57×57×109 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, ungraduated	37 mm	Blå
GOSSLC500-03		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	58 mm	Röd
GOSSLC500-11		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated	58 mm	Röd
GOSSLC500-17		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	58 mm	Röd

215-3257		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated	58 mm	Blå
GOSSLC500-23		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	58 mm	Blå
215-3258		500 ml	76×76×122 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated	58 mm	Vit
GOSSLC520-02		500 ml	75×75×128 mm	HDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	55 mm	Röd
GOSSFC520-02		500 ml	70×70×146 mm	LDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	22 mm	Röd
GOSSFC520-04		500 ml	70×70×157 mm	LDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled	22 mm	Vit
GOSSFC520-06		500 ml	70×70×157 mm	LDPE screw cap	Ofärgad	Bottle, graduated, screw cap assembled, individually packed	22 mm	Röd