



Askfritt kvantitativt filterpapper, Munktell

Leverantör: AHLSTROM GERMANY GMBH

Klass 00H: Långsam filtrering av finkorniga fällningar som bariumsulfat, metatenssyra och kopparoxid.

Klass 006: Långsam filtrering av fina fällningar som blydioxid, kalciumfluorid, nickelsulfid, zinksulfid.

Klass 00A: Medelsnabb till långsam filtrering av fina fällningar som kalciumoxalat, magnesiumammoniumfosfat och grövre former av bariumsulfat.

Klass 00K: Medelsnabb till långsam filtrering av grövre fällningar som bly-, järn- och silversulfid; samt kalciumoxalat.




Klass 00M: Medelsnabb till snabb filtrering med medelstora porer, askfria. För filtrering av grövre fällningar som bly-, järn- och silversulfid samt alkalikarbonater.

Klass 00R: Snabb filtrering av grövre och tjocka fällningar som järn-, aluminium- och kromhydroxid.

Klass 005: Snabb filtrering av grövre och tjocka fällningar som järn-, aluminium- och kromhydroxid.

Standardfilter

WVR art.nr	Antal	Kvalitet/Klass	Storlek	Förp.
512-6174		005	150 mm	50
512-6173		005	125 mm	50
512-6172		005	90 mm	50
512-6171		005	70 mm	50
512-6168		006	150 mm	100
512-6167		006	125 mm	100
512-6019		00A	55 mm	100
512-6018		00A	70 mm	100
512-6014		00A	150 mm	100
512-6013		00A	185 mm	100
512-6010		00A	470x470 mm	100
512-6016		00A	110 mm	100
512-6012		00A	240 mm	100
512-6011		00A	320 mm	100
512-6015		00A	125 mm	100
512-6017		00A	90 mm	100
512-6169		00A	30 mm	100
512-6000		00H	470x470 mm	100
512-6006		00H	110 mm	100
512-6005		00H	125 mm	100
512-6008		00H	70 mm	100
512-6001		00H	320 mm	100
512-6002		00H	240 mm	100
512-6004		00H	150 mm	100
512-6007		00H	90 mm	100
512-6009		00H	55 mm	100
512-6003		00H	185 mm	100

512-6020		00K	470x470 mm	100
512-6028		00K	70 mm	100
512-6026		00K	110 mm	100
512-6025		00K	125 mm	100
512-6022		00K	240 mm	100
512-6029		00K	55 mm	100
512-6027		00K	90 mm	100
512-6024		00K	150 mm	100
512-6023		00K	185 mm	100
512-6021		00K	320 mm	100
512-6030		00M	470x470 mm	100
512-6039		00M	55 mm	100
512-6037		00M	90 mm	100
512-6036		00M	110 mm	100
512-6035		00M	125 mm	100
512-6031		00M	320 mm	100
512-6038		00M	70 mm	100
512-6033		00M	185 mm	100
512-6034		00M	150 mm	100
512-6032		00M	240 mm	100
512-6049		00R	55 mm	100
512-6048		00R	70 mm	100
512-6045		00R	125 mm	100
512-6041		00R	320 mm	100
512-6043		00R	185 mm	100
512-6047		00R	90 mm	100
512-6044		00R	150 mm	100
512-6042		00R	240 mm	100
512-6170		00R	25 mm	100
512-6040		00R	470x470 mm	100
512-6046		00R	110 mm	100

Veckade filter

VWR art.nr	Anlät	Kvalitet/Klass	Storlek	Förp.
512-6191		005	125 mm	100

SPECIFIKATIONER

Klass	005	006	00A	00H	00K	00M	00R	005
Vikt	130 g/m ²	100 g/m ²	80 g/m ²			90 g/m ²		130 g/m ²
Partikelretention	>20 µm	3 - 4 µm	4 - 5 µm	1 - 2 µm	5 - 6 µm	8 - 10 µm	>10 µm	>20 µm
Filtreringshastighet	70 s (Herzberg)	860 s (Herzberg)	600 s (Herzberg)	1500 s (Herzberg)	375 s (Herzberg)	305 s (Herzberg)	120 s (Herzberg)	70 s (Herzberg)
Askinnehåll	0,007%							