

# Blixtlåspåsar

Med och utan skrivfält, eurohål



## Användningsområde

Livsmedelskodkända blixtlåspåsar som används då innehållet kräver tät förslutning. Påsarna har eurohål och finns med eller utan skrivfält.

## Material

Tillverkade av LD-polyeten.

## Förpackning

Förpackas om 100 st. påsar per bunt och 1000 st. påsar per förpackning.

## Destruktion

Återvinns som mjukplast eller förbränning. Vid förbränning av plasten bildas endast vatten och koldioxid. Energin som utvinns under processen kan användas för t.ex. uppvärmning.

## Blixtläspåsar utan skrivfält



ART.NR	FORMAT	TJOCKLEK/VIKT	FÄRG	ANTAL/KRT	ANTAL/PALL	ENHET
7200011	40 x 60 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	480	fp
7200012	55 x 65 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	360	fp
7200013	60 x 80 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	300	fp
7200014	60 x 250 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	150	fp
7200015	70 x 100 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	160	fp
7200016	70 x 150 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	144	fp
7200017	80 x 120 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	240	fp
7200018	90 x 190 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	128	fp
7200019	100 x 100 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	108	fp
7200020	100 x 150 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	160	fp
7200021	120 x 180 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	120	fp
7200023	150 x 200 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	84	fp
7200024	150 x 250 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	48	fp
7200025	150 x 300 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	48	fp
7200026	160 x 120 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	84	fp
7200027	170 x 230 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	64	fp
7200028	175 x 250 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	39	fp
7200029	175 x 300 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	48	fp
7200030	200 x 250 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	45	fp
7200031	200 x 300 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	32	fp
7200032	200 x 350 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	28	fp
7200033	230 x 320 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	40	fp
7200034	250 x 350 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	28	fp
7200035	275 x 450 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	24	fp
7200036	300 x 400 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	30	fp

## Bilxtläspåsar med skrivfält



ART.NR	FORMAT	TJOCKLEK/VIK	FÄRG	ANTAL/KRT	ANTAL/PALL	ENHET
7200037	40 x 60 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	480	fp
7200038	60 x 80 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	300	fp
7200039	70 x 100 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	384	fp
7200040	70 x 150 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	144	fp
7200041	80 x 120 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	192	fp
7200042	80 x 180 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	144	fp
7200043	100 x 150 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	128	fp
7200044	120 x 180 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	120	fp
7200046	150 x 200 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	80	fp
7200047	150 x 250 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	48	fp
7200048	170 x 230 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	64	fp
7200049	175 x 300 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	48	fp
7200050	200 x 200 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	40	fp
7200052	230 x 320 mm	0,050 mm	Transp	1000 st	40	fp