

DI-serie – Makroslang PVC

- Förlängningsslangar i PVC med en inre diameter på 3 mm
- Materialen innehåller ingen latex (naturgummi) eller DEHP



Referens	Längd (cm)	Luer-lock	Priming cap	Skjutklämma	Klämma	Slang-material	Enheter/förp.
Förlängningsslang med fast luer-lock							
DI-10	10	Fast				PVC	200
DI-15	15	Fast				PVC	200
DI-15-C	15	Fast		☒		PVC	200
DI-25	25	Fast				PVC	200
DI-30	30	Fast				PVC	200
DI-50	50	Fast				PVC	200
DI-50-C	50	Fast		☒		PVC	200
DI-75	75	Fast				PVC	200
DI-80	80	Fast				PVC	200
DI-100	100	Fast				PVC	200
DI-100-C	100	Fast		☒		PVC	200
DI-150	150	Fast				PVC	200
DI-200	200	Fast				PVC	200
Förlängningsslang med roterande luer-lock och priming cap							
DI-10-G	10	Roterande	☒			PVC	200
DI-10-GC	10	Roterande	☒		☒	PVC	200
DI-15-GC	15	Roterande	☒		☒	PVC	200
DI-25-G	25	Roterande	☒			PVC	200
DI-50-G	50	Roterande	☒			PVC	200
DI-100-G	100	Roterande	☒			PVC	200
DI-150-G	150	Roterande	☒			PVC	200
DI-200-G	200	Roterande	☒			PVC	200