

Masimo flergångssensorer RD SET

Artnr	Beskrivning	Förp	Bild
	RD SET flergångssensorer		
4050	RD SET DCI, fingersensor vuxen Vikt >30kg		
4051	RD SET DCI-P, fingersensor barn Vikt 10-50kg		
4053	RD SET TC-I, öronsensor Vikt >30kg		
2258	LNCS Y-I Y sensor med RD SET kontakt är ej tillgänglig, välj Y sensor med LNCS kontakt och konverteringsadapter 4092		
4092	konverteringsadapter LNCS till RD SET		

Adaptrar för LNOP sensorer och mellankablar till RD SET
Vid beställning av Y sensor med LNCS kontakt krävs en adapter, se artnr:4092

Artnr	Beskrivning	Mellankabel	Adapter	Sensor
4088	Adapter RD-PC 1,5ft RD SET sensor till LNOP mellankabel, 45cm			
4091	Adapter LNOP-RD 1,5ft LNOP sensor till RD SET mellankabel, 45cm			
4092	LNCS till RD LNCS kontakt till RD SET mellankabel, 30cm. För att kunna ansluta en Y sensor till RD SET mellankabel			