



## HEINE AllSpec® örontrattar

Engångs

Tillverkare art.nr.	Storlek	Förpackning
B-000.11.127	4,0 mm	50/1000 st
B-000.11.128	2,5 mm	50/1000 st

### Produktbeskrivning

En kartong med 1000 styck HEINE AllSpec engångsörontrattar för undersökning av barn (2,5 mm) och vuxna (4,0 mm). Trattarna är tillverkade av återvunnen plast, paketerade i 20 refill-påsar med 50 trattar. AllSpec har perfekt passform till följande otoskop: BETA 400 LED F.O., BETA 400 F.O., BETA 200 LED F.O., BETA 200 F.O., K 180 F.O. samt alla otoskop i mini 3000-serien.

AllSpec örontrattar tillverkas av återvunnen plast från kylskåp. I processen oskadliggörs även CFC (Freon) vilket totalt resulterar i en beräknad besparing av cirka 2000 ton CO2 ekvivalenter per år. Produktionen sker dessutom på ett sådant sätt att inget nytt plastavfall skapas.

HEINE AllSpec örontrattar har samma höga kvalitet som tidigare. Kanterna är rundade och trattarna spricker aldrig när de fästs på otoskopet.

