

JOBST®



JOBST® Opaque - RAL

Behagligt mjuk och lätt att ta på

Egenskaper

En rundstickad medicinsk kompressionsstrumpa med stilfullt utseende. Högkvalitativa multifibertrådar i kombination med en innovativ stickteknik gör JOBST Opaque mycket mjuk, speciellt på insidan.

- Mjuk, hudvänlig, täckande och slitstark
- Enkel att ta på
- Knästrumpan finns med SoftFit-kant, silikonkant eller utan silikonkant
- Med och utan tå
- AG lårstrumpa finns med flera olika lårbandsvarianter
- AG lårstrumpa finns med silikonkant med extra vidd
- Finns som standard och måttstytt

Innehåll

- Klass 1: 64 % polyamid, 36 % elastan
- Klass 2: 60 % polyamid, 40 % elastan
- Klass 3 (måttstytt): 60 % polyamid, 40 % elastan

Kompressionsklass

Klass 1: 18-21 mmHg

Trötta och ömmande ben. Lättare svullnader på ankel, vad och fötter. Lättare åderbräck samt åderbräck i samband med graviditet. Efter kirurgi på benen. Standard och måttstytt.

Klass 2: 23-32 mmHg

Moderata till svåra åderbräck och åderbräck i samband med graviditet. Förebyggande av venösa bensår. Kronisk venös insufficiens. Moderata till svåra ödem. Standard och måttstytt.

Klass 3: 34-46 mmHg

Svåra åderbräck, svåra ödem och lymfödem. Behandling och förebyggande av återkommande venösa bensår. Kronisk venös insufficiens. Endast måttstytt.

JOBST® Opaque RAL


Färger



Silikonkanter



Modeller & tåvarianter



Tillgängligheten av färger och modeller kan variera beroende på kompressionsklass.
*Endast som måttstytt

Måttabell standard

		Storlek					
		I	II	III	IV	V	VI
Omkrets i cm	cG silikonkant normal	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
	cG silikonkant, extra vidd*	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81
	cG utan silikonkant	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81
	cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73
	cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
	cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40
	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34

* Extra vidd för lår med större omkrets. OBS! Beskriver ej bredden på silikonkanten.

Längdmått:


AD
ID kort (petite): 34-39 cm
ID normal (regular): 39-45 cm

AG
IG kort (petite): 60-69 cm
IG normal (regular): 70-80 cm

AT/AG-T
IK kort (petite): 65-75 cm
IK normal (regular): 75-85 cm

Avslutning vid knä

- SoftFit silikonkant
- Utan silikonkant
- Silikonkant noppe, 2,5 cm
- Silikonkant noppe, 5 cm



Maxi-byxdel rekommenderas från:

Storlek I: Midja från 80 cm, höft från 95 cm
Storlek II-III: Midja från 90 cm, höft från 105 cm
Storlek IV-V: Midja från 110 cm, höft från 125 cm
Storlek VI: Midja från 120 cm, höft från 135 cm