

RT330 Optiflow slangset

RT330 SLANGSET, KAMMARE OCH TRYCKGRENÖR

PRESTANDASPECIFIKATIONER

Max flödes hastighet (L/min)	0,5–25
Slanglängd	1,75 m/5,6 ft
Intervall för omgivningstemperatur °C	18–26 °C
Anslutning	Unik svivelkoppling till Optiflow näsgrimpa (OPT31X)
Kompatibel befuktare	MR850
Inställning befuktare	Invasiv
Användningsduration	7 dagar
Kartongstorlek	Låda med 10
Rekommenderad gaskälla	Luft/syre
Tryckgrenör	40 cmH ₂ O tryckavhopp

KOMPONENTER OCH SAMMANSÄTTNING

Huvudsakliga material	Polyetylen med hög densitet, polypropylen, PTFE
Material som inte är närvarande	Innehåller inte naturgummilatex, PVC eller ftalater (DEHP, DBP och BBP)
Tillverknings sätt	Icke-invasiv enhet; Framställd i CWE
Kompatibel med	OPT31X sortimentet
Destruktion	Förbränning eller enligt sjukhusets protokoll

REGULATORISKT

Klassificering	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, USA-II
Tillverkningsland	Nya Zeeland
Avsedd användning	Enpatientsbruk, max 7 dagar
EU Informerad myndighet	TÜV SÜD Produktservice GmbH CE0123

