



Diversey™

TASKI® Jontec Lenio

Vattenbaserat vax för trägolv

Produktbeskrivning

Vattenbaserat vax för trägolv. Lämpligt för obehandlade, oljade eller lackade trägolv.

Produktegenskaper

- Rengör, underhåller och skyddar alla typer av trägolv
- Polerbar och mycket stegsäker skyddsfilm
- Lösningsmedelsfri
- Unik, patenterad luktneutraliserande Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Produktfördelar

- Tar bort fett, olja, krita, läppstift, graffiti och mycket annat
- Ingen eftersköljning, inga rester
- Lämnar en fräsch doft

Bruksanvisning

Dosering:

Jontec Lenio används utspädd. Färdig brukslösning.

Användning:

1. Rengöring/underhåll av hela ytan:

Initial behandling: För behandlat trä kan produkten hällas i sprayaggregatet på en singelskurmaskin försedd med en Twister grön rondell, varefter golvet sprayrengörs. För obehandlat trä lägges ett tunt lager med en polishapplikator. Låt torka och polera omedelbart. Obehandlade golv kan kräva ett andra lager. (Polera/matta ner ytan mellan läggningarna). Lagg detta då det första har torkat helt, och polera med vit eller röd rondell för att härda filmen.

2. Sprayrengöring:


Häll produkten i sprayaggregatet (0,25L till 0,5L lösning, 50%) på en singelskurmaskin försedd med lämplig rondell, varefter golvet sprayrengörs. Efter en kort torktid poleras hela golvet för att få en jämn glans och för att härda ytan.

3. Fläckborttagning/underhåll:

Häll produkten i sprayaggregatet på en singelskurmaskin försedd med lämplig rondell, och sprayrengör genom att spraya enbart fläckade och smutsade områden. Efter en kort torktid poleras därefter hela golvet för att få en jämn glans och för att härda ytan.

4. Uppskurning:

Sprayrengör golvet med Jontec Solve och en singelskurmaskin med en Twister grön rondell.



© A.I.S.E.

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



TASKI® Jontec Lenio

Teknisk information

Utseende: Mjölkig, vit vätska

Fräsch doft

pH koncentrat: ≈ 4

Relativ densitet (20°C): 1.00 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diverseyl.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning. Lagra eller använd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

Att beakta

Skaka väl före användning. Beroende på trafik kan man vid första användningen av produkten behöva spraya och polera flera gånger.

Dessa intervall kan därefter förlängas. Använd så torra städmetoder som möjligt och ta alltid upp vattenlösningar omedelbart.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

Godkännanden

Hals säkerheten testad enligt ASTM D-2047.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Lenio finns i 2x5L.