

Tillbehör infusion/injektion > 3-vägskranar med och utan slang PVC fritt



green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Våra trevägskranar fungerar för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängningsslang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangdelen för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen på vissa av kranarna vilket ger ett friare arbetssätt.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®:

Är integrerat direkt på 3-v kranen eller på slangdelen som en y-koppling. Ytterst liten dead-space 0,07 ml resp. 0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.


Materialspecifikation

Slang: PVC-fri green line® val av Polypropylen, Polyuretan eller Polyetylen
 Kran: Polykarbonat/Polyetylen
 Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen
 FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter
 Kranens innerdiameter: 2,2 mm
 Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml
 SWAN-LOCK® Fyllnadsvolym 0,09 ml singelprodukt, (Inbyggd = kort modell)
 fyllnadsvolym 0,07ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar (29 psi)

Steriliseringmetod: Etylenoxid

Standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.



| Artikel nr | Produktbeskrivning | Avdpack | Transpack | Latex | PVC | S/OS | Mjukgörare |
|------------|---|---------|-----------|-------|-----|------|------------|
| 714849 | 3-v kran 105cm fast Y-SWAN slang green line® | 10 | 80 | N | N | S | |
| 714846 | 3-v kran 15cm fast Y-SWAN slang green line® | 10 | 80 | N | N | S | |
| 714847 | 3-v kran 20cm fast Y-SWAN slang green line® | 10 | 80 | N | N | S | |
| 4991 | 3-v kran 30cm fast Y-SWAN slang green line® SELF LOCK | 10 | 80 | N | N | S | |
| 714853 | 3-v kran SWAN-LOCK® 105cm fast Y-SWAN slang green line® | 10 | 80 | N | N | S | |
| 714850 | 3-v kran SWAN-LOCK® 11cm fast Y-SWAN slang green line® | 10 | 100 | N | N | S | |
| 714854 | 3-v kran SWAN-LOCK® 20cm fast Y-SWAN slang green line® | 10 | 80 | N | N | S | |
| 5845 | 3-v-kran 100cm slang SELF LOCK green line® | 10 | 80 | N | N | S | |
| 714845 | 3-v-kran 11cm fast Y-SWAN slang green line® | 10 | 100 | N | N | S | |
| 714836 | 3-v-kran 12cm mikro slang R-L-L green line® SELF-LOCK | 10 | 100 | N | N | S | |
| 714833 | 3-v-kran 12cm slang R-L-L green line® SELF-LOCK | 100 | 100 | N | N | S | |
| 714861 | 3-v-kran 12cm slang sido SWAN-LOCK® green line® | 10 | 100 | N | N | S | |
| 714837 | 3-v-kran 15cm mikro roterbar Luer-Lock green line® | 10 | 100 | N | N | S | |
| 714868 | 3-v-kran 25cm mikroslang SELF LOCK green line® | 100 | 100 | N | N | S | |
| 445101 | 3-v-kran en (liten) SWAN-LOCK® roterbar, blå | 50 | 400 | N | N | S | |
| 5000200 | 3-v-kran högfloädes 400ml/min, 29 PSI | 100 | 100 | N | N | S | |
| 445852 | 3-v-kran roterbar, vit | 50 | 600 | N | N | S | |
| 445102 | 3-v-kran två (små) SWAN-LOCK® roterbar, blå | 50 | 400 | N | N | S | |
| 445103 | 3-v-kran två (stora) SWAN-LOCK® roterbar, blå | 50 | 400 | N | N | S | |
| 714841 | 3-v-kran två SWAN-LOCK® 100cm slang SELF LOCK green line® | 10 | 80 | N | N | S | |
| 714806 | 3-v-kran två SWAN-LOCK® 12cm slang SELF-LOCK green line® | 10 | 100 | N | N | S | |

| | | | | | | |
|--------|--|----|-----|---|---|---|
| 714824 | 3-v-kran två SWAN-LOCK® 25cm slang SELF-LOCK green line® | 10 | 80 | N | N | S |
| 714839 | 3-v-kran två SWAN-LOCK® 50cm slang SELF LOCK green line® | 10 | 80 | N | N | S |
| 714828 | 3-v-kran två SWAN-LOCK® mikro 12cm sl blå green l® SELF LOCK | 10 | 100 | N | N | S |

Produktbladsnr 413

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-12-02 16:54