



3026 0158

## Allrent IMPREGNERINGSVÄTSKA

Specialutvecklat Allroundmedel med god kalkhämmande effekt för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städ klart material. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. Används med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstädning. Suverän rengöringseffekt.

### Artikelnummer


166384 (10 liter)

### pH-värde

Ca 11,0 i koncentrat

Ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

### Användningsytor



### Användningssätt



**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH



#### pH-värde

Ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Ca 11,0 i koncentrat

#### Variation/Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

#### Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.

Aktas för köld. Lagringsstabiliteten i

obrutten förpackning är minst 2 år

#### Transportförpackning

10 liter i plastdunk

#### ADR

Ej klassad

#### Artikelnummer


166384 (10 liter)

2012-03-01



3026 0158

# Allrent IMPREGNERINGSVÄTSKA



## Lågsaummande, effektivt alkaliskt allround-medel med kalkhämmande effekt.

Avsedd för impregnering av moppgarn och dukar i tvättmaskin då moppgarn och dukar ska användas för fuktupptagning och fuktutdunstning vid regelmässig rengöring. Användes på alla ytor som tål vatten och med fördel i våt- och hygienutrymmen på kakel, sanitetsgods, rostfritt, förkromade detaljer, sten-, keramik- och plastgolv.

### Produktegenskaper

Allrent är ett alkaliskt lågsaummande all- och grovrengöringsmedel. Allrent har ett brett användningsområde, löser snabbt och effektivt fet smuts, hud- och tvålavlagringar samt har en god kalkhämmande effekt.

### Dosering

25–50 ml Allrent Impregneringsvätska till 10 liter slutsköljningsvatten, beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad.

- Anslut dunken med Allrent Impregneringsvätska till tvättmaskinens automatiska doseringsutrustning. Automatiken ger exakt dosering.
- Kontakta fackman för inställning av exakt dosering och cetrifugeringstid. Moppens användarfuktighet ska vara moppens vikt i torrt tillstånd plus 150% vätska.
- Vid driftstopp i den automatiska doseringsutrustningen, dosera i fack för skölj – mjukmedel och kontakta fackman.

### Bruksanvisning

Vid rengöring av golv användes den öglade Gipeco-Moppen som bidrar till rätt fuktighetsgrad. Ett för vått garn lämnar spår på golvet som då blir randigt när det torkar – ett för torrt eller för smutsmättat garn ger ett dåligt rengöringsresultat. Vid inredningsstädning använd Gipeco Allrengöringsduk Flush som städklar rengöringsduk. Flush har en mycket god absorptionsförmåga och ett brett användningsområde.

**Beståndsdelar** enligt EG-förordning nr 648/2004.

Nonjontensider < 5 %

Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen.

Licensnummer 3026 0158

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH