



Artikelnummer


165064 (10 liter)

pH-värde

Ca 8,5 i koncentrat

Ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Användningsytor



Användningssätt



Dusty IMPREGNERINGSVÄTSKA

Specialutvecklat Dammbindningsmedel för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städ klart material. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrenigering av alla hårda ytor. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH

Gipeco
TRISS
System

Gipeco
GoOn
System



pH-värde

Ca 7,5 i brukslösning (1%-ig).

Ca 8,5 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras i temperaturer mellan +5°C och +30°C. Tål ej hög värme eller köld.

Skyddas mot solljus. Lagringsstabilitet i obruten förpackning är 1 år.

Transportförpackning

10 liter i plastdunk

ADR


Ej klassad

Artikelnummer

165064 (10 liter)

2010-10-15

Dusty IMPREGNERINGSVÄTSKA



Dammbindningsmedel för en hälsosammare inommiljö. rengör hårda ytor – binder effektivt damm och partikelsmuts.

Dammbindande rengöringsemulsion. Avsedd för mikroimpregnering av moppgarn och dukar, för regelmässig torr- eller fuktrensning vid ytrengöring av golv, trappor och inredning. Moppar och dukar ska till stor del bestå av bomullsfiber. Mikroimpregnering bygger på kapillärkraft.

Produktegenskaper

Dusty har en extremt god förmåga att binda damm och partikelsmuts, binder partiklar ner till 1 μm = 1 mikron. Med hjälp av Dusty reduceras allergena dammpartiklar i innet luften – en hälsosammare och renare inommiljö erhålles. Dusty är en 100 %-igt vattenlöslig emulsion som vid impregnering/infuktning mikroskopiskt tränger in i allt sugande material. Vid impregnering av material bestående av blandade fibrer – bomull och syntet – utnyttjas kapillärkraften fullt ut och samtliga garnytor (tentakler) blir behandlade med Dusty för att kunna binda damm och partikelsmuts. Lämnar ingen beläggning efter sig på ytan – kan användas på alla städbara ytor. Ersätter alla mineraloljebaserade dammbindningsmedel. Material som impregnerats med Dusty är mycket lätt att efter nedsmutsning tvätta rent.

Bruksanvisning – Dosering i tvättmaskin / impregnering

- 25-50 ml Dusty Impregneringsvätska till 10 liter slutsköljningsvatten.
- Dosera i fack för skölj – mjukmedel eller anslut dunken med Dusty till tvättmaskinens automatiska doseringsutrustning. Automatiken ger exakt dosering.
- Kontakta fackman för inställning av exakt dosering och centrifugeringstid. Moppar och dukar ska slutcentrifugeras i ca 240 sek, för att bli lagom "torra".

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH