

## PolyREG Sopsäck

Sopsäckar tillverkade av återinsamlad, återvunnen LDPE. Ett bättre miljöalternativ som också är 100% återvinningsbart. Passar för lättare till tyngre avfall beroende på säckens tjocklek.



### Användningsområde

För lättare till tyngre avfall beroende på tjocklek.

### Material

LDPE 100% Återvinningsbar

### Förpackning

Förpackade på rulle från 4 till 250 st

### Återvinning

Återvinns som mjukplast eller förbränning. Vid förbränning av plasten bildas endast vatten och koldioxid. Energin som utvinns under processen kan användas för t.ex. uppvärmning.

Sopsäckar tillverkade av återinsamlad, återvunnen LDPE. Ett bättre miljöalternativ som också är 100% återvinningsbart. Passar för lättare till tyngre avfall beroende på säckens tjocklek.

Art.nr	Storlek	Färg	Tjocklek	Antal/rle	Antal/krt	Antal/pall
5090319	60 l 550 x 900 mm	Svart	0,040 mm	25	10	48
5000047	60 l 550 x 900 mm	Svart	0,045 mm	25	9	45
5090138	60 l 550 x 900 mm	Svart	0,050 mm	25	10	36
5090320	70 l 600 x 900 mm	Svart	0,040 mm	25	6	56
5000009	70 l 600 x 900 mm	Transp	0,040 mm	25	6	48
5000005	70 l 440/240 x 800 mm	Grå	0,050 mm	25	12	24
5000004	70 l 600 x 900 mm	Svart	0,050 mm	25	6	48
5090141	70 l 600 x 900 mm	Svart	0,080 mm	10	12	45
5090179	110 l 870 x 900 mm	Svart	0,060 mm	25	9	24
5000046	125 l 750 x 1150 mm	Svart	0,040 mm	10	15	45
5000008	125 l 750 x 1150 mm	Svart	0,040 mm	10	250 rlr/pallbox	3
5000086	125 l 750 x 1150 mm	Svart	0,040 mm	6	25	48
5000060	125 l 750 x 1150 mm	Transp	0,040 mm	10	15	45
5090145	125 l 750 x 1150 mm	Transp	0,045 mm	25	6	54
5000007	125 l 750 x 1150 mm	Svart	0,050 mm	10	15	36
5000010	125 l 750 x 1150 mm	Svart	0,050 mm	25	6	40
5090234	125 l 750 x 1150 mm	Svart	0,060 mm	25	6	40
5000011	125 l 750 x 1150 mm	Svart	0,125 mm	lösa	100	20
5000014	160 l 800 x 1250 mm	Svart	0,060 mm	10	10	40
5000087	160 l 800 x 1250 mm	Transp	0,060 mm	10	10	40
5090146	160 l 800 x 1250 mm	Svart	0,065 mm	25	6	20
5090147	160 l 830 x 1250 mm	Grå	0,080 mm	4	20	25
5000015	240 l 870 x 1400 mm	Svart	0,070 mm	10	8	32
5090148	240 l 870 x 1450 mm	Svart	0,080 mm	10	10	24
5090174	350 l 550/500 x 1450 mm	Svart	0,075 mm	5	10	30