



Soft sensitive Pur-Eco

52A1

Sköljmedel utan parfym och färgämnen - Miljömärkt

Produktbeskrivning

Clax Soft sensitive Pur-Eco ett sköljmedel för professionell tvätt. Produkten är anpassad för alla slags textilier och kan doseras både automatiskt och manuellt.

Produktegenskaper

Clax Soft sensitive Pur-Eco är ett sköljmedel uppbyggt av katjonaktiva ämnen och kvartära ammoniumföreningar. I tvättlösningen absorberas de positiva katjonerna till den negativa laddningen som finns på tvättgodset. Detta motverkar uppbyggnad av statisk elektricitet och gör plaggen mjukare. Antistatbehandlingen gör att strykning och mangling underlättas. Produkten är formulerad utan parfym och färgämnen vilket minskar miljöbelastningen. Clax Soft sensitive Pur-Eco kan användas till nästan alla slags textilier, men är speciellt effektiv för textilier med frottéstruktur ex. handdukar samt för vävda och stickade textilier.

Produktfördelar

- Mjukgör effektivt många typer av textilier (handdukar, sänglinnen, ull, fintvätt, mm)
- Motverkar uppbyggnad av statisk elektricitet på syntetiska textilier
- Innehåller endast biologiskt nedbrytbara ingredienser
- Miljömärkt

Bruksanvisning

Dosering beror på klassifikation.

Clax Soft sensitive Pur-Eco appliceras i sista sköljningen (kallt vatten). Rekommenderad dosering (i alla vattenhårdheter): 2 - 10 ml/kg torrt tvättgods

Produkten bör ej användas på: (i) filtad polyester, (ii) textilier av micropolyester



5093 0001

Part of a
Multi-component system



*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



Soft sensitive Pur-Eco

52A1

Teknisk information

Utseende: Tunn, vit vätska

pH (koncentrat): 7,3

Densitet: 1,001

Viskositet [mPa.s; 25°C]: 3-10

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Förpackningsstorlekar

Tillgängliga förpackningsstorlekar

20 L Dunk

10 L Dunk