

TASKI® Jontec TimeSaver

Extra slitstark golvpolish

Produktbeskrivning

Jontec TimeSaver är en golvpolish med extra hög torrhalt vilket gör att den har högre slitstyrka än konventionella polishprodukter. Med TimeSaver lägger du färre lager vid nyläggning; ett lager TimeSaver motsvarar 2 lager traditionella polishprodukter.

Produktgenskaper

- Extra hög torrhalt, unik polymer
- Extra hög slitstyrka med färre lager
- Mycket god resistens mot svarta klackmärken och skrapmärken
- Låg lukt
- Mjölkvit som blir kristallklar efter torkning

Produktfördelar

- Definierar en ny kategori av golvpolisprodukter
- Tidsbesparande vid applicering och bättre slutresultat
- Ger ett bättre intryck och utseende över tiden, kräver mindre underhåll och ger en klart förlängd livslängd för golvskyddet
- Perfekt för öppna och allmänna ytor
- Idealisk att lägga. Inga 'missar'. Lämnar en kristallklar film

Bruksanvisning

Dosering: Jontec Timesaver skall ej spädas.


Användning:

Preparering: Skura upp golvet med en Diversey polishbort. Skölj noggrant och låt golvet torka helt. Vi rekommenderar Jontec ProStrip (och Jontec LinoSafe på linoleum) för bästa möjliga resultat.

Användning: Observera att vid läggning är produkten mjölkvit som övergår till kristallklar redan efter 5-10 minuter! Lägg produkten på golvet. För bästa resultat: jämna ut den med en polishmopp. Lägg flödigt i överlappande stråk om 1-1.5 m. Låt torka helt (ca 30-40 minuter) innan ett nytt lager läggs. Då Jontec TimeSaver är mjölkvit då den läggs ut är det lätt att upptäcka eventuella missade fläckar. Märken och drag efter applikatorn försvinner då filmen torkat. Normalt sett räcker det att lägga två lager på de flesta typer av golv. Vi rekommenderar att golvet får härda i 24 timmar och därefter torrpolaras det för att stärka ylfilmen och förbättra stegsäkerheten.

Lättskurning och nyläggning: Genom att lättskura och lägga ett lager Jontec TimeSaver förlänger ni livslängden för golvskyddet med flera månader. Använd lämplig produkt för lättskurning, (ex.vis Jontec Forward free) för att ta bort ett lager polish. Låt torka helt och lägg ett lager Jontec TimeSaver. Golvet kommer att se helt fräscht och nytt ut! På så sätt förlänger ni intervallerna mellan uppskurning och nyläggning.

F2n



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec TimeSaver F2n

Extra slitstark golvpölish

Teknisk information

System	Artikelnummer	Artikelnamn/Förpackning	Brukslösning	Utseende	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
Standard	7514160	TASKI Jontec TimeSaver 2 x 5 L	100%	Mjölkgig, vit	≈ 8	1.04 g/cm ³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Godkännanden

Testad enligt ASTM D-2047 när det gäller stegsäkerhet.