



---

Personalized PDF Catalog  
Catalogue Generated den 14 juni 2018

---

# Flaska, rund, med skruvlock

Leverantör: VWR Collection



Borosilikatglas 3.3 med skruvlock i PP.

- ▶Hög kemikalieresistens
- ▶Hög temperaturlåghet
- ▶Hög resistens mot temperaturförändringar

Ett prisvärt alternativ för de flesta applikationer på laboratoriet. Rund, med gradering, GL 32 eller GL 45-gänga, droppring och blått skruvlock.

Certifikat: ISO 4796

## ORDER

VWR art.nr	Antal	Volym	Gänga	Ytterdiam.	Höjd	Förp.
215-3261		50 ml	GL 32	46 mm	91 mm	10
215-1592		100 ml	GL 45	56 mm	100 mm	10
215-1593		250 ml	GL 45	70 mm	138 mm	10
215-1594		500 ml	GL 45	86 mm	176 mm	10
215-1595		1000 ml	GL 45	101 mm	225 mm	10
215-1596		2000 ml	GL 45	136 mm	260 mm	1
215-0057		5000 ml	GL 45	181 mm	330 mm	1
215-0058		10000 ml	GL 45	227 mm	410 mm	1
215-0059		20000 ml	GL 45	288 mm	505 mm	1