

3M™ Hand Painting Respirator 9922, FFP2, valved, 2/PK

3M ID 7100139868

Översikt

Specifikationer

Product Details



- Robust, präglat övre fält som formar sig enkelt efter de flesta ansiktsformer och storlekar
- Anti-odör: Lindrar besvärande organiska lukter (under nominell skyddsfaktor)
- 3M™ Cool Flow™ ventil minskar ansamling av värme inuti andningskyddet genom att leda bort utandad luft, vilket gör att skyddet blir svalare
- Justerbar näsbrygga sluter tätt och ger en konturnära passform för näsa och kinder

[Se alla detaljer](#)

Product Details

- Robust, präglat övre fält som formar sig enkelt efter de flesta ansiktsformer och storlekar
- Anti-odör: Lindrar besvärande organiska lukter (under nominell skyddsfaktor)
- 3M™ Cool Flow™ ventil minskar ansamling av värme inuti andningskyddet genom att leda bort utandad luft, vilket gör att skyddet blir svalare
- Justerbar näsbrygga sluter tätt och ger en konturnära passform för näsa och kinder
- FFP2 (Skyddsklass 2) skyddar mot mellanfint damm och olje- eller vattenbaserade sprejmoln, t.ex vid slipmaskinsarbeten, polering, borring och avverkning av färger, fernissa, cement, trä samt stål
- Justerbara band håller andningskyddet säkert på plats för att tillhandahålla en god och bekväm tätning och passform, och är färgkodade för att ange prestandanivån - blå: FFP2 enligt EN 149:2001+A1:2010
- Uppfyller Europeiska standarder - CE-märke 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D)
- Denna produkt skyddar mot vissa partiklar i koncentrationer på upp till 10× gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (WEL)
- Förpackningen innehåller: 2
- Användaren skall ha läst igenom samtliga användarinstruktioner före användning. Felaktig användning kan orsaka skador och allvarliga eller livshotande sjukdomar
- Andningskydd för besvärande lukter. Använd inte vid arbete med hårda träslag eller blybaserade färger.
- Kompatibel med 3M skyddsglasögon- och hörselskydd

3M™ Andningskydd för målning med vattenbaserad färg 9922 är vårt ventilförsedda, filtrerande andningskydd med ett robust, präglat övre fält och 3M™ Cool Flow™ Ventil för bekväm användning. Det har skyddsklass FFP2 och finns i förpackningar med två st.

För andningskydd vid målning med pensel eller roller, slipning för hand eller med en excenterslip, och mot besvärande organiska odörer, använd 3M™ Andningskydd för målning med vattenbaserad färg 9922. Vårt ventilförsedda andningskydd ger FFP2-skydd mot mellanfint damm och olje- eller vattenbaserade sprejmoln, som ofta återfinns vid arbete med dessa material. Besvärande organiska ångor minimeras också tack vare andningskyddets filter med aktivt kol. Det är utrustat med ett robust, präglat övre fält, och formar sig enkelt efter de flesta ansiktsformer och storlekar. 3M™ Cool Flow™ Ventilen reducerar värmeansamling inuti andningskyddet genom att leda bort utandad luft.

Föreslagna användningsområden

- Målning med pensel eller roller, slipning för hand eller med en excenterslip, slipning för att ta bort färg, lack och rostskyddsbehandling