



Buntband T-serien

T-serien i PA66 naturell och svart


Buntband i T-serien för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika material kan dessa band användas i stort sett alla typer av applikationer.

Egenskaper och fördelar

- Naturella buntband för applikationer inomhus och svarta för utomhusapplikationer
- Tillverkad av 100 % högkvalitativ plast, enkel att återvinna
- Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
- Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
- Den böjda änden underlättar ett snabbt montage



Standard Buntband i T-serien- för alla typer av applikationer.



T Serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max	N	Matr.	Färg	Förp innehåll	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Naturell (NA)	1.000 st	2;4-6	-	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-6	15 160 02	111-01919
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Svart (BK)	100 st	2;4-6	15 160 53	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Svart (BK)	100 st	2;4-6	-	111-02370
	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-6	-	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-6	15 160 10	111-02019
	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Svart (BK)	100 st	2;4-6	15 160 60	111-02010
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-6	-	111-02519
	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Svart (BK)	100 st	2;4-6	15 160 61	111-02500
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-6	-	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-6	15 160 14	111-03009
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Svart (BK)	100 st	2;4-6	15 160 64	111-03011
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-6	15 160 18	111-03419
	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Svart (BK)	100 st	2;4-6	15 160 68	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-6	15 160 22	111-03529
	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Svart (BK)	100 st	2;4-6	15 160 72	111-03500
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Naturell (NA)	100 st	2;4-8	-	111-01626
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Naturell (NA)	100 st	2-10	15 160 24	111-05819
	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Svart (BK)	100 st	2-10	15 160 74	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Naturell (NA)	100 st	2-10	15 160 28	111-05013
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Svart (BK)	100 st	2-10	-	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Naturell (NA)	100 st	2-10	-	111-06201
	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Svart (BK)	100 st	2-10	-	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Naturell (NA)	100 st	2-10	15 160 31	111-05219
	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Svart (BK)	100 st	2-10	15 160 81	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Naturell (NA)	100 st	2-10	15 160 32	111-05409
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Svart (BK)	100 st	2-10	-	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Svart (BK)	500 st	2-10	-	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Naturell (NA)	100 st	2-12	-	111-05019
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Svart (BK)	100 st	2-12	-	111-08010

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.




För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



Buntband T-serien

T-serien i PA66 naturell och svart



T Serien



För materialinformation, se sida 26.

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max	N	Matrl.	Färg	Förp innehåll	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Naturell (NA)	100 st	2-12	-	111-08229
	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Svart (BK)	100 st	2-12	-	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Naturell (NA)	100 st	2-12	-	111-05419
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Svart (BK)	100 st	2-12	-	111-05410
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Naturell (NA)	50 st	3;9-12	15 160 33	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Naturell (NA)	100 st	3;9-12	15 160 34	111-12219
	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Svart (BK)	100 st	3;9-12	-	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Svart (BK)	100 st	3;9-12	-	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Naturell (NA)	100 st	3;9-12	15 160 36	111-12019
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Svart (BK)	100 st	3;9-12	-	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Naturell (NA)	100 st	3;9-12	15 160 39	111-12619
	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Svart (BK)	100 st	3;9-12	15 160 87	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Naturell (NA)	50 st	3;9-12	15 160 41	111-12704
	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Svart (BK)	50 st	3;9-12	15 160 91	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Naturell (NA)	50 st	3;9-12	15 160 38	111-12429
	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Svart (BK)	50 st	3;9-12	-	111-12403
T150R(U)	8,8	390,0	105,0	780	PA66	Naturell (NA)	25 st	9-12	15 160 42	111-15203
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Naturell (NA)	25 st	9-12	-	111-15419
	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Svart (BK)	25 st	9-12	-	111-15405
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Naturell (NA)	25 st	9-12	-	111-15619
	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Svart (BK)	25 st	9-12	-	111-00124
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Naturell (NA)	25 st	9-12	-	111-15519
	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Svart (BK)	25 st	9-12	-	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Naturell (NA)	25 st	9-12	-	111-15304
	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Svart (BK)	25 st	9-12	-	111-15300
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	100 st	11-12	-	111-24705
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	Svart (BK)	100 st	11-12	-	111-25102
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	25 st	11-12	-	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	25 st	11-12	-	111-25002
	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Svart (BK)	25 st	11-12	-	111-25001
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	25 st	11-12	-	111-25219
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	Svart (BK)	25 st	11-12	-	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	25 st	11-12	-	111-00466
	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Svart (BK)	25 st	11-12	-	111-25200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.

Rekommenderat verktyg

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MK20	MK21	MK3SP	MK3PNP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9/EVO9	MK9HT/EVO9HT	MK9P
	549	549	550	550	551	553	554	555	555/551	556/551	557

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

Översikt av materialspecifikationer

MATERIAL	Material-förkortning	Temp. område	Färg**	Brännbarhets-klass	Materialens egenskaper*	Material spec.
Aluminium-legering	AL	-40 °C till +180 °C	Naturell (NA)		<ul style="list-style-type: none"> Korrosionsfri Omagnetisk 	RoHS
Etylentetrafluoretylen	E/TFE	-80 °C till +170 °C	Blå (BU)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Resistent mot radioaktivitet UV-tålig, ej fuktberoende Bra motståndskraft mot kemikalier som syror, baser etc. 	RoHS
Kloropren	CR	-20 °C till +80 °C	Svart (BK)		<ul style="list-style-type: none"> Väderbeständig Hög styrka 	RoHS
Polyacetal	POM	-40 °C till +90 °C, (+110 °C, 500 h)	Naturell (NA)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Mindre sprödhet Flexibel vid lågtemperaturer Ej fuktberoende Robust 	RoHS
Polyamid 11	PA11	-40 °C till +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Bio-plast, gjord av vegetabilisk olja Koldiooxidneutralt God styrka vid låga temperaturer Mycket låg vattenabsorption Bra UV-tålighet Bra motståndskraft mot kemikalier 	HF RoHS
Polyamid 12	PA12	-40 °C till +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Bra motståndskraft mot syror, baser etc. UV-tålig 	HF RoHS
Polyamid 4.6	PA46	-40 °C till +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)	Naturell (NA), Grå (GY)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Tål höga temperaturer Mycket fuktberoende Låg rökutveckling 	HF LFH RoHS
Polyamid 6	PA6	-40 °C till +80 °C	Svart (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Hög brottstyrka 	RoHS
Polyamid 6.6	PA66	-40 °C till +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Svart (BK), Naturell (NA)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Hög brottstyrka 	HF RoHS
Polyamid 6.6 glasfiberförstärkt	PA66GF13, PA66GF15	-40 °C till +105 °C	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> God motståndskraft mot smörjmedel, fordonsbränsle, saltvatten och andra vätskor 	HF RoHS
Polyamid 6.6 med metallpartiklar	PA66MP	-40 °C till +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Blå (BU)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Hög brottstyrka Metall och röntgendetektierbar 	HF RoHS
Polyamid 6.6 slag-/värmåtålig	PA66HIRHS	-40 °C till +105 °C	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lägre sprödhet Högre flexibilitet vid lägre temperatur Klarar en högre temperatur 	RoHS
Polyamid 6.6 slag-/värmåtålig, UV-stabiliserad	PA66HIRHSW	-40 °C till +110 °C	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lägre sprödhet Högre flexibilitet vid lägre temperatur Klarar en högre temperatur Hög brottstyrka UV-stabiliserad 	HF RoHS
Polyamid 6.6 slag-tålig	PA66HIR	-40 °C till +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lägre sprödhet Högre flexibilitet vid lägre temperatur 	RoHS
Polyamid 6.6 slag-tålig scan black	PA66HIR(S)	-40 °C till +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lägre sprödhet vid torrt klimat Högre flexibilitet vid låg temperatur Speciellt anpassad för utomhusapplikationer i Nordiskt klimat 	HF RoHS
Polyamid 6.6 UV-stabiliserad	PA66W	-40 °C till +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Svart (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Hög brottstyrka UV-stabiliserad 	HF RoHS

Tefzel® är ett registrerat varumärke från DuPont. Ofta omnämns buntband gjorda i E/TFE som Tefzelband. Förutom Tefzel® från Du Pont använder HellermannTyton även likvärdig E/TFE från andra råmaterialtillverkare.

*Dessa detaljer är endast rekommendationer. De skall inte betraktas som materialspecifikationer och kan inte ersättas med lämplighetstest. Vänligen se våra datablad för närmare detaljer.

**Andra färger kan fås på begäran.



= Minsta draghållfasthet för buntband (Newton)

HF = Halogenfri

LFH = Begränsad brännbarhet

RoHS = Restriction of Hazardous Substances

MATERIAL	Material-förkortning	Temp. område	Färg**	Brännbarhets-klass	Materialegenskaper*	Material spec.
Polyamid 6.6 V0	PA66V0	-40 °C till +85 °C	Vit (WH)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Hög brottstyrka Liten rökavgivning 	HF LFH RoHS
Polyamid 6.6 värme-/ UV-tålig	PA66HSW	-40 °C till +105 °C	Svart (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Hög brottstyrka Klarar en högre temperatur UV-stabiliserad 	HF RoHS
Polyamid 6.6 värmätålig	PA66HS	-40 °C till +105 °C	Svart (BK), Naturell (NA)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Klarar en högre temperatur Hög brottstyrka 	HF RoHS
Polyamid 6 slagtålig	PA6HIR	-40 °C till +80 °C	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lägre sprödhet Högre flexibilitet i låga temperaturer 	RoHS
Polyester	SP	-50 °C till +150 °C	Svart (BK)	Halogenfri	<ul style="list-style-type: none"> UV-stabiliserad Bra motståndskraft mot syror, alkalier och oljor 	HF LFH RoHS
Polyetereterketone	PEEK	-55 °C till +240 °C	Beige (BGE)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Motsåndskraftig mot radioaktiv strålning Ej fuktberoende Bra motståndskraft mot syror, alkalier och oljor 	HF LFH RoHS
Polyetylen	PE	-40 °C till +50 °C	Svart (BK), Grå (GY)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Låg vattenabsorbtion Bra motsåndskraft mot kemikalier som de flesta syror, alkoholer och oljor 	HF RoHS
Polyolefin	PO	-40 °C till +90 °C	Svart (BK)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Låg rökavgivning 	HF LFH RoHS
Polypropen	PP	-40 °C till +115 °C	Svart (BK), Naturell (NA)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Flyter i vatten Medelgod brottstyrka Bra motståndskraft mot organiska syror 	HF RoHS
Polypropen, Etylen-Propylen-Dien- Terpolymer-gummi fri från nitrosamin	PP, EPDM	-20 °C till +95 °C	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Klarar högre temperaturer Bra motståndskraft mot kemikalier och nötning 	HF RoHS
Polypropen med metallpartiklar	PPMP	-40 °C till +115 °C	Blå (BU)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Röntgen och detekterbar Klarar höga temperaturer Hög brottstyrka Bra motståndskraft mot syror, alkalier och oljor 	RoHS
Polyvinylklorid	PVC	-10 °C till +70 °C	Svart (BK), Naturell (NA)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Låg fuktabsorbtion God motståndskraft mot syror, etanol och oljor 	RoHS
Rostfritt stål typ SS304, Rostfritt syrafast stål typ SS316	SS304, SS316	-80 °C till +538 °C	Naturell (NA)	Obrännbar	<ul style="list-style-type: none"> Korrosionsfri Omagnetiskt Väderbeständig Utmärkt motstånd mot syror, alkalier och oljor 	HF LFH RoHS
Termoplast polyuretan	TPU	-40 °C till +85 °C	Svart (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Hög elasticitet Bra motståndskraft mot syror, alkalier och oljor 	HF RoHS

Tefzel® är ett registrerat varumärke från DuPont. Ofta omnämns buntband gjorda i E/TFE som Tefzelband. Förutom Tefzel® från Du Pont använder HellermannTyton även likvärdig E/TFE från andra råmaterialtillverkare.

*Dessa detaljer är endast rekommendationer. De skall inte betraktas som materialspecifikationer och kan inte ersättas med lämplighetstest. Vänligen se våra datablad för närmare detaljer.

HF = Halogenfri

LFH = Begränsad brännbarhet

RoHS = Restriction of Hazardous Substances

**Andra färger kan fås på begäran.



= Minsta draghållfasthet för buntband (Newton)