



100585

Tork PeakServe® Continuous™ Handduk

Tork PeakServe® i Elevation design: den senaste innovationen utformad för välbesökta toalettutrymmen där personalen måste maximera städtiden och upprätthålla ett bra besöksflöde. Dispensersystemet är kompatibelt med Tork PeakServe® Continuous™ Handdukar, har en hög kapacitet på över 2 100 handdukar och kan mata ut snabbt och utan avbrott för att behålla flödet. De komprimerade refillhanddukarna går snabbt att fylla på när som helst och är enkla att förvara och transportera, vilket ger personalen möjlighet att fokusera på städbehovet istället för påfyllningsbehovet. Elevation dispensrarna har en funktionell och modern design.

- Handdukarna är komprimerade för ökad kapacitet som minskar tiden som krävs för underhåll
- Kontinuerligt flöde av handdukar, även mellan buntarna, ger ett bättre flöde så att gästerna slipper vänta i toalettutrymmet
- Utmatning av ett ark i taget minskar förbrukningen och ger förbättrad hygien

100585

Tork PeakServe® Continuous™ Handduk

Produktdata

System	H5	Lager	1	Tryck	No
Vikt längd	8 cm	Vikt bredd	20.1 cm	Mönsterprägling	No
Ovikt längd	22.5 cm	Ovikt bredd	20.1 cm	Färg	Vit

Miljömärkningar/Fördelar



Kompatibla produkter



552558
Tork PeakServe Mini dispenser Continuous™ Handduk Svart



552550
Tork PeakServe® Dispenser Continuous™ Handduk Vit



552508
Tork PeakServe® Dispenser Continuous™ Handduk



552500
Tork PeakServe® Dispenser Continuous™ Handduk



552511
Tork PeakServe® Continuous™ Handduk Inbyggnadsmodul, liten



552512
Tork PeakServe® Continuous™ Handduk Inbyggnadsmodul, stor

Leveransdata

	Konsument-förpackning	Transport-förpackning	Pall
EAN	7322540885590	7322540885606	7322540885712
Förpacknings-material	Banderole	Plastic	
Antal	410	4920	221400
Bruttovikt	529 g	6.4 kg	288.23 kg
Höjd	100 mm	201 mm	1155 mm
Längd	201 mm	400 mm	1200 mm
Bredd	84 mm	252 mm	800 mm
Nettovikt	519 g	6.2 kg	280.26 kg
Volym	1.69 dm ³	20.26 dm ³	0.91 m ³