



# ALTIKON

## FS serien

### World Class Vertical Fire File



Oöverträffat skydd för dokument och data i en elegant och modern design med ultra lätta isoleringsmaterial.

Finns även som en kombination "Mixed Media File" om man behöver förvaring åt blandat material.



1. Isolering tillhandahålls av unika lättvikts Styronite F isoleringsmaterial.
2. Allt stål är elektrolytisk zinkbelagd för att ge en förlängd livslängd.
3. Ovanpå appliceras uretan epoxiprimer vilket är en tålig uretan hammarfärg. Denna kombination ger en klarare, slätare och mer varaktig yta som motstår repor eller andra stötar.
4. Hängande skenor som är justerbara för att passa fooscap, A4 och A5-filer.
5. Kraftiga glidlistor tillåter lådan att enkelt dras fram och tillbaka. Dessutom klarar lådan en maxvikt på 50kg.
6. Låsning kan ske med ett knapplås av hög säkerhet, elektroniska lås eller fingeravtrycks lås.
7. Infällda och snygga handtag som är lätta att använda samt utrustade med index kortet.
8. Varje låda är individuellt isolerade för bättre brandskydd.
9. Tight konstruktion av kropp och låda förhindrar rök och värmeskador på innehållet.



## Övrig specifikation

- Brandskydd (Papper) - 90 eller 120 minuter brandskydd för pappersdokument.
- Brandskydd (Digital Media) - Testad till MTC - DIP 90/120 - 60DM brandprovsningsstandard, som ger 60 minuter brandskydd för digitala medier, USB och andra minneskort.
- Vattentålighet – Tätningar som förhindrar vattenskadorna på innehållet om skåpet blir utsatt för sprinkler system eller brandslangar.
- Drop Test - Eld och annan påverkan provas från 9.1 meter för resistens mot effekterna av fallande genom de brinnande våningarna i en byggnad.
- Låsning (K modell) - Utrustad med en hög säkerhets kolv lås som agerar självständigt på varje låda. Detta gör det möjligt för alla kombinationer av öppna eller låsta lådor.
- Låsning (E modell) - Utrustad med en avancerad hög säkerhet elektroniskt lås med tydlig LED-display.
- För att ytterligare förbättra säkerheten har låset även internt larm, dubbelkommando, dold kod och förvrängd kod.
- Kapacitet - Kan ta emot Foolscap, A4 och A5-filer på bredd justerbara skenor.
- Kompressionsplattor levereras också för att maximera användbart utrymme.
- Färg - Levereras i en vit färg, RAL 9003 med hög kvalitet.

Modell	Art. nr	Beskrivning / Info	Utv. mått H/B/D (mm)	Inv. lådmått H/B/D (mm)	Vikt
FS 2252K	30-301000	2 lådor, 90P, 60 min. för digital media, nyckellås	720x530x675	265x385x505	145 kg
FS 2252E	30-301005	2 lådor, 90P, 60 min. för digital media, elkodlås	720x530x675	265x385x505	145 kg
FS 2254K	30-301010	4 lådor, 90P, 60 min. för digital media, nyckellås	1406x530x675	265x385x505	266 kg
FS 2254E	30-301015	4 lådor, 90P, 60 min. för digital media, elkodlås	1406x530x675	265x385x505	266 kg
FS 2272K	30-301020	2 lådor, 120P, 60 min. för digital media, nyckellås	764x570x700	265x385x505	180 kg
FS 2272E	30-301025	2 lådor, 120P, 60 min. för digital media, elkodlås	764x570x700	265x385x505	180 kg
FS 2273K	30-301030	3 lådor, 120P, 60 min. för digital media, nyckellås	1166x570x700	265x385x505	250 kg
FS 2273E	30-301035	3 lådor, 120P, 60 min. för digital media, elkodlås	1166x570x700	265x385x505	250 kg
FS 2274K	30-301040	4 lådor, 120P, 60 min. för digital media, nyckellås	1448x570x700	265x385x505	330 kg
FS 2274E	30-301045	4 lådor, 120P, 60 min. för digital media, elkodlås	1448x570x700	265x385x505	330 kg