



MAX-moppen

- Låg friktion
- En mopp för tuffa miljöer
- Håller mycket fukt

En Svanenmärkt mikrofibermopp med låg friktion och en garnblandning som klarar tuffa tag, t.ex. städning i entréer, trappor och gångarealer med hög trafik som skolor och industrilokaler.

MAX-moppen är en kombimopp med öglad mitt och klippt moppkrans. Moppen håller mycket fukt.

Rengör effektivt med bara vatten och repar inte underlaget.



Beskrivning	
Material	Mikrofibermopp (polyester/viskos)
Städning	Entréer, trappor, skolor, industrier
Färg	Grå/vit
Miljömärkning	Svanen
Hållbarhet	Se Activa Ready-garanti
Tvättråd	 <p>Krympning 3%. Sänk tvättemperaturen för att skona miljön. Tvätta med lämpligt tvättmedel 60°C och på maximal tvättemperatur vid behov.</p>

Storlek	Art.nr.	Antal
40 cm	12056	5 st/fp, 50 st/krt
60 cm	12057	5 st/fp, 50 st/krt
120 cm	12062	5 st/fp, 50 st/krt



ACTIVA READY GARANTI

Vi rekommenderar att mopparna oftast tvättas i 60°C vilket är mer skonsamt för miljön. Vid tvätt i 60°C klarar våra moppar ca 2000 tvättar. Vid högre temperaturer klarar mopparna minst 500 tvättar.