


# Swep Duo r-MicroTech

## Dubbelt så smart och 30% återvunnen



### Produktinformation

Swep r-MicroTech Duo är en dubbelsidig garnmopp tillverkad av upp till 30% återvunnet material. Moppen är lika effektiv och hållbar som tidigare, den glider lätt utan ansträngning.

Swep r-MicroTech används med det patenterade Swep Duo stativet och finns i 35, 50 och 75 cm bredd. Baksidan består av förkrympt polypropen och garnet är av 100 % polyester. Färgkodade. Tillverkas i Finland. Svanenmärkt (licens 4083 0006).

### Användningsområde

Swep Duo r-MicroTech är förstavalet på ojämna, mycket smutsiga och/eller obehandlade ytor. Används på sjukhus, äldreboende och dagis där höga krav ställs på hygien, så väl som till skolor, kontor och butiker. Lämplig för torra, fuktiga eller våta metoder.

Spara steg och tid – välj rätt bredd: 35 cm: små utrymmen. 50 cm: till stora som små ytor med ingen eller hög möbleringsgrad. 75 cm: stora öppna ytor med minimal möblering t.ex. korridorer, mat- och skolsalar.

### Tvättråd - optimera livslängden

Tänk på miljön och ekonomin! Tvätta i låg temperatur, normaltvätt 60° C räcker för att få mopparna rena.. När det ställs höga krav på hygien, tvätta i max 95° C. Använd ett neutralt tvättmedel. Starkt alkaliska tvättmedel (ph <10), blek- och sköljmedel påverkar livslängden och städresultatet.

Var rädd om tvättmaskinen! Ta bort sand och lös smuts innan tvätt. Fyll inte mer än 2/3. Torktumla mopparna bara om det behövs och då i kort program och max 60° C.

### Kundfördelar

- ✓ Love it clean: 30% återvunnet material – 3,5 PET-flaskor ger en 50 cm mopp
- ✓ Tar upp till 99,99% av Bovine Coronavirus (testats i ett tredjepartslaboratorium på vinylyta)
- ✓ 100% Hållbar - den lång livslängden ger ett lågt användningspris
- ✓ r-MicroTech och Swep Duo System har testats och är valideras som ett ergonomisk moppsystem av Myontec Ergo Analysis, FI
- ✓ Swep Duo är generellt ca 5 % snabbare än traditionella moppar
- ✓ Välj rätt bredd och spara upp till 30% tidsåtgång
- ✓ Lägre investeringskostnad - dubbelsidig mopp halverar behovet
- ✓ Lägre hanteringskostnad - fler moppsidor i tvätt och transport - som ett ergonomiskt system\*.

### Användarråd

#### Preparering i tvättmaskin:

1. Tillsätta rengöringsmedel/kemikalier direkt i sköljmedelsfacket eller i slutcentrifugeringsprogrammet.
2. Ta ut och vik mopparna, placera dom i moppboxen

#### Preparering i moppbox:

1. Mät upp brukslösningen och håll det i botten på moppboxen.
2. Placera de vikta mopparna med öppningen uppåt och öglan åt rätt håll - vänta i ett par minuter

#### Preparering i moppbox med sil:

1. Placera de vikta mopparna med öppningen uppåt och öglan åt rätt håll i moppboxen
2. Sätt silen ovanpå moppboxen och håll brukslösningen i silen
3. Vänta i 5-10 minuter

Rekommedan mängd brukslösning finns på vår hemsida.

Namn	Stolek / Art.nr. / Antal per kartong	Stolek / Art.nr. / Antal per kartong	Stolek / Art.nr. / Antal per kartong
Swep Duo r-MicroTech mopp (CC)	35 cm / 169373 / 10x1-p	50 cm / 169375 / 25x1-p	75 cm / 169377 / 10x1-p
Swep Duo Moppstativ	35 cm / 143062 / 10x1-p	50 cm / 137878 / 10x1-p	75 cm / 116868 / 10x1-p